


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Führung für Standgehäuse, B = 300mm, 36 Module

08275

⚠ Eingestellt am: 21.06.2023

EAN Code: 3606480908606

⚠ Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- Oder Komponententyp	Kanal
Produktkompatibilität	Standschrank - Breite 850 mm
Geräteanwendung	Niederspannungs-Energieverteilung
Gehäusetyp	Funktionsschaltschrank als Satz geliefert
Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehender Kanal - Breite 300 mm
Gehäusemontage	Oberfläche
Zusätzliche Informationen	Kann nebeneinander kombiniert werden
Art Der Frontplatte	Ohne separat zu bestellen
Anzahl Der Vertikalen Module (50 Mm)	36
Anzahl Der 18-Mm-Module Pro Reihe	10
Normen	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	1000 V an hinteren Hauptsammelschienen entspricht IEC 61439-2
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	630 A bei 40 °C entspricht IEC 61439-2
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	25 kA 1 s entspricht IEC 61439-2
IpK-Nennstoßstrom	53 kA entspricht IEC 61439-2
Elektrische Isolationsklasse	Klasse I
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	300 mm
Höhe	Mit Sockel: 1980 mm
Tiefe	205 mm
Menge Pro Satz	Satz à 1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Schutzart (Ip)	IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung IP30 ohne Tür IP40 mit Tür IP41 mit Tür und Vordach
Schutzart (Ik)	IK07 ohne Tür entspricht EN/IEC 62262 IK08 mit Tür
Mechanische Robustheit	Seismische Tests - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	11,400 cm
Vpe 1 Breite	36,000 cm
Vpe 1 Länge	187,000 cm
Vpe 1 Gewicht	15,500 kg
Vpe 2 Art	PAL
Vpe 2 Menge	24
Vpe 2 Höhe	100,000 cm
Vpe 2 Breite	120,000 cm
Vpe 2 Länge	200,000 cm
Vpe 2 Gewicht	404,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Eu-Rohs-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil