

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Fehlerstrom-Schutzschalter ID, 4P, 125A, Typ A, 300mA

16926

EAN Code: 3303430169260

Hauptmerkmale

Baureihe	Acti9
Produktname	Acti 9 RCCB-ID
Produkt- Oder Komponententyp	Fehlerstrom-Schutzschalter (FI)
Kurzbezeichnung Des Geräts	RCCB-ID
Beschreibung Der Pole	4P
Neutralposition	Links
[In] Bemessungsstrom	125 A
Netzwerktyp	AC
Erdschlussempfindlichkeit	300 mA
Erdschlusschutz Zeitverzögerung	Unverzögert
Erdschluss-Schutzklasse	Typ A
Nennunterbr.- U. Auslös.-Kap.	IM = 1250 A 400 V entspricht IEC 61008
Bedingter Bemessungs- Kurzschlussstrom	Inc 10 kA 125 A

Zusatzmerkmale

Geräteposition Im System	Abgang
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	400 V AC 50 Hz entspricht IEC 61008
Fehlerstrom-Auslösetechnik	Elektromechanisch
[Ui] Bemessungs- Isolationsspannung	440 V AC 50 Hz entspricht IEC 61008-1
[Uimp] Bemessungs- Stoßspannungsfestigkeit	4 kV entspricht IEC 61008-1
Steuerungstyp	Kippschalter
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Anschlussraster	18 mm zwischen Phasen
9-Mm-Raster	8
Höhe	86 mm
Breite	72 mm
Tiefe	76 mm
Produktgewicht	420 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Farbe	Grau
Mechanische Lebensdauer	5000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	2000 Zyklen
Vorrichtungen Für Vorhängeschlösser	Verriegelbar
Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen2 Kabel(n) 1,5...16 mm² flexibel Tunnelklemmen2 Kabel(n) 1,5...16 mm² fest Tunnelklemmen1 Kabel(n) 1,5...50 mm² fest Tunnelklemmen1 Kabel(n) 1,5...35 mm² flexibel Tunnelklemmen1 Kabel(n) 1,5...35 mm² flexibel mit Aderendhülse Tunnelklemmen2 Kabel(n) 1,5...16 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	11 mm
[M] Anzugsdrehmoment	3 Nm

Montage

Normen	IEC 60947-3 IEC 60947-1 IEC 61008
Schutzart (Ip)	IP20 entspricht IEC 60529 IP40 (modulares Gehäuse) entspricht IEC 60529
Verschmutzungsgrad	3
Tropentauglichkeit	2 entspricht IEC 61008
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Betriebshöhe	2.000 m
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...40 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7,6 cm
Vpe 1 Breite	9,2 cm
Vpe 1 Länge	11,4 cm
Vpe 1 Gewicht	418,0 g
Vpe 2 Art	S02
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	15,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	5,341 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Frei Von Giftigen Schwermetallen

 Quecksilberfrei

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)

Weee

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich