

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Hilfskontakt, Fernmeldeschalter, Acti9, iSD+OF, 2mA bis 100mA, 24VAC bis 250VAC, 24VDC bis 220VDC, Anschluss oben und unten

A9A26919

EAN Code: 3606482129153

Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- Oder Komponententyp	Hilfsschalter OF und Fehlerkontakt
Kurzbezeichnung Des Geräts	iSD+OF
Zusammensetzung Der Signalkontakte	2 Wechslerkontakte
[In] Bemessungsstrom	2...100 mA bei 24 - 240 V, AC 50/60 Hz 2...100 mA bei 24 V, DC 2...100 mA bei 48 V, DC 2...100 mA bei 60 V, DC 2...100 mA bei 130 V, DC 2...100 mA bei 220 V, DC
9-Mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Betriebsmodus	Verkettung bis zu 100 Geräte
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	500 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Lokale Signalisierung	Mechanische Anzeige
Montagemodus	Aufsteckbar
Montageort	Linke Seite des Leistungsschalters
Montagehalterung	DIN-Schiene
Kompatibilität Von Kammschienen Und Verteilerblöcken	NEIN
Höhe	90 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73 mm
Produktgewicht	40 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste (oben und unten) 1 Kabel(n) 1...4 mm ² - fest Schraubklemmenleiste (oben und unten) 1 Kabel(n) 0,5...2,5 mm ² - flexibel Schraubklemmenleiste (oben und unten) 2 Kabel(n) 2,5 mm ² - fest Schraubklemmenleiste (oben und unten) 2 Kabel(n) 1,5 mm ² - flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge	10 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm oben oder unten

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
Produktzertifizierungen	CE UKCA
Gütesiegel	EAC CCC
Schutzart (Ip)	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,100 cm
Vpe 1 Breite	8,000 cm
Vpe 1 Länge	9,300 cm
Vpe 1 Gewicht	49,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	8,200 cm
Vpe 2 Breite	10,000 cm
Vpe 2 Länge	26,500 cm
Vpe 2 Gewicht	666,000 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	120
Vpe 3 Höhe	30,000 cm
Vpe 3 Breite	30,000 cm
Vpe 3 Länge	40,000 cm
Vpe 3 Gewicht	7,418 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich