

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Fernschalter iTL, 1P, 1S, 32A,
Spule 110VDC, 230-240VAC
50/60Hz

A9C30831

EAN Code: 3606480088988

Hauptmerkmale

Range Of Product	Acti9
Produktname	Acti9 iTL
Produkt- Oder Komponententyp	Impulsrelais
Kurzbezeichnung Des Geräts	iTL
Geräteanwendung	Standard
Poles	1P
Zusammensetzung Des Polkontakts	1 S
[In] Bemessungsstrom	32 A
Netzwerktyp	AC
[Uc] Steuerkreisspannung	230 - 240 V AC 50/60 Hz 110 V DC

Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC 50/60 Hz
Steuerungstyp	Spulenabschaltung Fernsteuerung und manuelle Steuerung
Typ Des Steuersignals	Impuls
Taktfrequenz	100 Schaltvorgänge/Tag 5 Schaltvorgänge/Minute
Impulsdauer	50 ms - 1 s
Fernsteuerbetätigungsart	Leuchtdrucktaster
Lokale Signalisierung	ON/OFF-Anzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-Mm-Raster	2
Höhe	84 mm
Breite	18 mm
Tiefe	60 mm
Elektrische Lebensdauer	AC-21: 50000 Zyklen AC-22: 20000 Zyklen

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anschlüsse - Klemmen	Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 0,5...4 mm² fest
	Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 0,5...4 mm² fest mit Kabelende
	Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1...4 mm² flexibel
	Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1...4 mm² flexibel mit Aderendhülse
	Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...10 mm² fest
	Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...10 mm² fest mit Kabelende
	Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...10 mm² flexibel
	Steuerkreis: Tunnelklemmen 1 Kabel 1,5...10 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabsolierungslänge	11 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1,2 Nm
Kompatible Produktfamilie	Acti 9 iATeT Acti 9 iATL4 Acti 9 iATLc Acti 9 iATLc+s Acti 9 iATLm Acti 9 iATLs Acti 9 iATLz Acti 9 iATLc+c Acti 9 iATL24 Acti 9 iETL iTL 32

Montage

Normen	EN 669-1 EN 669-2-2
Produktzertifizierungen	GOST
Gütesiegel	VDE IMQ KEMA NF CEBEC
Geräuschpegel	60 dB
Schutzart (Ip)	IP20 entspricht IEC 60529 (bei Öffnung) IP40 entspricht IEC 60529 (im Schrank)
Verschmutzungsgrad	3
Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2 cm
Vpe 1 Breite	7 cm
Vpe 1 Länge	8,5 cm
Vpe 1 Gewicht	110,8 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	8 cm
Vpe 2 Breite	9,3 cm
Vpe 2 Länge	23 cm
Vpe 2 Gewicht	1,379 kg

Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	144
Vpe 3 Höhe	30 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	16,882 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich