

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Wechselschalter iSSW, 1 Schliesser + 1 Öffner, 20A, 250VAC, 2 Positionen

A9E18072

EAN Code: 3606480088490

### Hauptmerkmale

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Range Of Product                     | Acti9                           |
| Produktname                          | Acti 9 iSSW                     |
| Produkt- Oder Komponententyp         | Wechselschalter                 |
| Kurzbezeichnung Des Geräts           | iSSW                            |
| Geräteanwendung                      | Elektrische Stromkreissteuerung |
| Beschreibung Der Pole                | 2P                              |
| Art Und Zusammensetzung Der Kontakte | 1 S + 1 Ö                       |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung      | 250 V AC 50/60 Hz               |
| Normen                               | IEC 60669-1<br>IEC 60947-5-1    |

### Zusatzmerkmale

|                              |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] Betriebsbemessungsstrom | 20 A                                                                                                                                                              |
| Betätigungsart               | Kippschalter 2 Positionen                                                                                                                                         |
| Beschriftung                 | 0 - 1                                                                                                                                                             |
| Montagemodus                 | Aufsteckbar                                                                                                                                                       |
| Montagehalterung             | DIN-Schiene                                                                                                                                                       |
| 9-Mm-Raster                  | 2                                                                                                                                                                 |
| Höhe                         | 82 mm                                                                                                                                                             |
| Breite                       | 18 mm                                                                                                                                                             |
| Tiefe                        | 75 mm                                                                                                                                                             |
| Farbe                        | Weiß                                                                                                                                                              |
| Elektrische Lebensdauer      | AC-22: 30000 Zyklen cos Phi = 0,8                                                                                                                                 |
| Anschlüsse - Klemmen         | Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel(n) 0,5...2,5 mm² flexibel<br>Versetzter Tunnelanschluss (Unterseite) 2 Kabel(n) 0,5...2,5 mm² fest ohne Kabelende |
| Drahtabsolierungslänge       | 9 mm                                                                                                                                                              |
| [M] Anzugsdrehmoment         | 1 Nm                                                                                                                                                              |

### Montage

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Schutzart (Ip)     | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Tropentauglichkeit | 2                            |
| Verschmutzungsgrad | 3                            |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Relative Luftfeuchtigkeit        | 95 % bei 55 °C |
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb  | -20...50 °C    |
| Umgebungstemperatur Bei Lagerung | -40...70 °C    |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vpe 1 Art     | PCE       |
| Vpe 1 Menge   | 1         |
| Vpe 1 Höhe    | 8,000 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 2,000 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 8,500 cm  |
| Vpe 1 Gewicht | 45,000 g  |
| Vpe 2 Art     | BB1       |
| Vpe 2 Menge   | 12        |
| Vpe 2 Höhe    | 10,000 cm |
| Vpe 2 Breite  | 8,000 cm  |
| Vpe 2 Länge   | 23,000 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 606,000 g |
| Vpe 3 Art     | S03       |
| Vpe 3 Menge   | 108       |
| Vpe 3 Höhe    | 30,000 cm |
| Vpe 3 Breite  | 30,000 cm |
| Vpe 3 Länge   | 40,000 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 5,851 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| ✓ | Frei Von Reach-Svhc                                |
| ✓ | Frei Von Giftigen Schwermetallen                   |
| ✓ | Quecksilberfrei                                    |
| ✓ | Informationen Zu Rohs-Ausnahmen <a href="#">Ja</a> |

|                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung          | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie        | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Rohs-Richtlinie Für China | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übereerfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)             |
| Weee                      | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |