



BCPMB Leistungsüberwachung
mittlere Messung - 42 CT's 100 A -
26 mm CT-Abstand

BCPMB142S

Der Verkauf wird eingestellt am: 30.06.2024

Der Service wird eingestellt am: 31.12.2032

Demnächst nicht mehr
lieferbar

EAN Code: 3606480299551

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	PowerLogic BCPM
Produkt- Oder Komponententyp	Multi-circuit energy meter
Kurzbezeichnung Des Geräts	BCPMB
Modelltyp	Kreuz
Energieüberwachung	Grundausrüstung mit Geräten
Energiemanagement	Unterabrechnung und Kostenzuordnung
Geräteanwendung	Teilabrechnung
Netzqualitäts-Analyse	Erfassung von Spannungseinbrüchen und Überspannungen
Messart	Spannung Strom Frequenz Wirkleistung Leistungsfaktor Wirkenergie
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	90 - 277 V AC 50/60 Hz +/- 1 %
Netzwerkfrequenz	60 Hz 50 Hz

Zusatzmerkmale

Stromwandlereingang	Durchsteckwandler 100 A42 x
Aktualisierungszeit	1,8 s
Messspannung	90...277 V Phase an Null 150...480 V Leiter - Leiter
Messgenauigkeit	Nebenstrom 2 % 0,25...2 A Nebenstrom 1 % 2...100 A Netzstrom 3 % 1...100 % Netzstrom 3 % 2...100 % Spannung 1 % 90...277 V
Abtastrate	256 Abtastungen/Zyklus
Anschlussraster	26 mm
Geliefertes Zubehör	42 x Stromwandler 2 x Kabel
Kommunikationsport-Protokoll	Modbus RTU
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	RS485

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Datenübermittlung	Überspannungsalarm
	Alarm Stromstärke sehr hoch
	Alarm Stromstärke gering
	Unterspannungsalarm
	Alarm Stromstärke hoch
	Alarm Stromstärke sehr gering

Montage

Montagemodus	Schalttafelmontage
Montagehalterung	Gehäuse Schalttafel
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % bei 0...60 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C
Betriebshöhe	3.000 m
Normen	UL 508 IEC 61036 EN 61010 ANSI C12.1
Produktzertifizierungen	UL
Breite	288 mm
Höhe	146 mm
Produktgewicht	1,5 kg

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	15,9 cm
Vpe 1 Breite	24,8 cm
Vpe 1 Länge	79,4 cm
Vpe 1 Gewicht	3,045 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)