



BCPMC Leistungsüberwachung
mittlere Messung - 42 CT's 100 A -
26 mm CT-Abstand

BCPMC142S

Demnächst nicht mehr
lieferbar

Der Verkauf wird eingestellt am: 30.06.2024

Der Service wird eingestellt am: 31.12.2032

EAN Code: 3606480299599

Hauptmerkmale

Baureihe	PowerLogic
Produktname	PowerLogic BCPM
Produkt- Oder Komponententyp	Multi-circuit energy meter
Kurzbezeichnung Des Geräts	BCPMC
Modelltyp	Basis
Energieüberwachung	Grundausrüstung mit Geräten
Energiemanagement	Unterabrechnung und Kostenzuordnung
Geräteanwendung	Teilabrechnung
Messart	Strom
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	90 - 277 V AC 50/60 Hz +/- 1 %
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz

Zusatzmerkmale

Stromwandlereingang	Durchsteckwandler 100 A42 x
Aktualisierungszeit	1,8 s
Messspannung	90...277 V Phase an Null 150...480 V Leiter - Leiter
Messgenauigkeit	Strom 2 % 0,25...2 A Strom 1 % 2...100 A
Abtastrate	256 Abtastungen/Zyklus
Anschlussraster	26 mm
Geliefertes Zubehör	42 x Stromwandler 2 x Kabel
Kommunikationsport-Protokoll	Modbus RTU
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	RS485
Datenübermittlung	Alarm Stromstärke hoch Alarm Stromstärke sehr gering Alarm Stromstärke gering Alarm Stromstärke sehr hoch

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montagemodus	Schalttafelmontage
Montagehalterung	Gehäuse Schalttafel
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % bei 0...60 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C
Betriebshöhe	3.000 m
Normen	ANSI C12.1 UL 508 EN 61010 IEC 61036
Produktzertifizierungen	UL
Breite	288 mm
Höhe	146 mm
Produktgewicht	1,5 kg

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	15,9 cm
Vpe 1 Breite	24,8 cm
Vpe 1 Länge	79,4 cm
Vpe 1 Gewicht	3,045 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Quecksilberfrei	
 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.