

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## EASY UPS BVS 1000 VA, AVR, Schuko-Ausgang, 230 V

BVS1000I-GR

### Übersicht

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|

### Hauptmerkmale

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Produkt- Oder Komponententyp | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) |
| Batterietyp                  | Bleisäurebatterie                         |
| Topologie                    | Line Interactive                          |
| Menge Pro Satz               | Satz à 1                                  |
| Rückstellung                 | Automatische Rückstellung                 |
| Baureihe                     | Easy UPS 1Ph BVS-Serie                    |

### Zusatzmerkmale

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installationstyp       | Innenraum                                                                                                                                 |
| Überspannungsenergie   | 156 J                                                                                                                                     |
| Signaltyp              | Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle                                                                                                 |
| Schutzgerätetyp        | Überspannungsschutzgerät (SPD)<br>Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB)<br>Sicherung                                                      |
| Eingangsspannung       | 230 V AC                                                                                                                                  |
| Ausgangsspannung       | 230 V                                                                                                                                     |
| Schutzart (Ip)         | IP20                                                                                                                                      |
| Umschaltzeit           | 6 ms typisch, 10 ms max.                                                                                                                  |
| Netzwerkfrequenz       | 45 - 65 Hz                                                                                                                                |
| Leistungsbereich       | 1.000 VA<br>600 W                                                                                                                         |
| Elektrische Verbindung | Eingang: 1 Einlassöffnung Schuko CEE 7/P<br>Ausgänge: 4 Steckdose Schuko CEE 7                                                            |
| Lokale Signalisierung  | Alarm, unverwechselbar für schwache Batterie<br>Alarm, kontinuierlicher oder intermittierender Ton für Überlast<br>LED für Batteriestatus |
| Anzahl Der Batterien   | 1                                                                                                                                         |
| Ladedauer              | 8 h                                                                                                                                       |
| Batteriespannung       | 12 V                                                                                                                                      |
| Batteriekapazität      | 9,0 AH                                                                                                                                    |
| Batterielebensdauer    | 5 Jahr(e)                                                                                                                                 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                |          |
|----------------|----------|
| Produktgewicht | 5,7 kg   |
| Höhe           | 92,5 mm  |
| Breite         | 160,5 mm |
| Tiefe          | 305 mm   |

## Montage

|                                 |                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Relative Luftfeuchtigkeit       | 0...90 %, nicht kondensierend                                                      |
| Betriebshöhe                    | 0 - 6.561 ft                                                                       |
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb | 0...40 °C                                                                          |
| Normen                          | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |
| Produktzertifizierungen         | CE                                                                                 |

## Abmessungen

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Montagehalterung | Wand<br>Boden |
|------------------|---------------|

## Verpackungseinheiten

|               |                |
|---------------|----------------|
| Vpe 1 Art     | PCE            |
| Vpe 1 Menge   | 1              |
| Vpe 1 Höhe    | 9,200 cm       |
| Vpe 1 Breite  | 16,500 cm      |
| Vpe 1 Länge   | 30,500 cm      |
| Vpe 1 Gewicht | 5,702 kg       |
| Vpe 2 Art     | S04            |
| Vpe 2 Menge   | 4              |
| Vpe 2 Höhe    | 30,000 cm      |
| Vpe 2 Breite  | 40,000 cm      |
| Vpe 2 Länge   | 60,000 cm      |
| Vpe 2 Gewicht | 23,458 kg      |
| Vpe 3 Art     | P12            |
| Vpe 3 Menge   | 32             |
| Vpe 3 Höhe    | 90,000 cm      |
| Vpe 3 Breite  | 80,000 cm      |
| Vpe 3 Länge   | 120,000 cm     |
| Vpe 3 Gewicht | 199,664 kg     |
| Scc14         | 10731304338403 |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 2 years |
|----------|---------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Weee                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |