

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Dämmerungsschalter IC2000

CCT15285

EAN Code: 3606489524609

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 IC
Produkt- Oder Komponententyp	Dämmerungsschalter
Kurzbezeichnung Des Geräts	IC2000
Geliefertes Zubehör	Dämmerungssensor Innenraum
Lasttyp	Glühlampe: 2600 W Halogenlampe: 2600 W nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre: 2300 VA seriell-kompensierte Leuchtstoffröhre: 2300 VA Parallelkompensierte Leuchtstofflampe: 730 VA (80 µF) Kompakt-Leuchtstofflampe: 170 W < 2 W LED-Lampe: 30 W > 2 W LED-Lampe: 200 W

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Gebäude
Anzahl Der Kanäle	1
Max. Leistungsaufnahme In W	0,5 W Stand by
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC +10 % -15 % bei 50/60 Hz
Maximaler Schaltstrom	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimaler Schaltstrom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Ausgangstyp	Potentialfreier Kontakt
Genauigkeit	+/- 0,25 s/Tag 25 °C
Art Und Zusammensetzung Der Kontakte	1 S
Zeitverzögerung	20 s EIN 80 s AUS
Einstellung Der Lichtstärke	2...2000 lux
Anschlüsse - Klemmen	2 0,5...2,5 mm² Schraubklemmen starr oder flexibel 1 2,5 mm² Schraubklemmen fest oder flexibel mit Hülse
Montagehalterung	TH35 DIN-Schiene entspricht EN 60715
Höhe	85,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	67 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktgewicht	87,5 g
Überspannungskategorie	Klasse 3
Beschriftung	CE
Steuerungstyp	Durch Helligkeitserfassung

Montage

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-30...55 °C
Umgebungslufttemperatur Für Lagerung / Transport	-30...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	90 %, nicht kondensierend
Schutzart (Ip)	IP20 IP66 (Sensor)Front IP40 (Sensor)hinten
Normen	EN 60669-2-1

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	4,7 cm
Vpe 1 Breite	7,7 cm
Vpe 1 Länge	10,5 cm
Vpe 1 Gewicht	124,0 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	60
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	7,922 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen