

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Mechanische Zeitschaltuhr, IH 7j 1c ARM, 7 Tage, 200 Std. Speicher

CCT15367

EAN Code: 3606480179594

### Hauptmerkmale

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Produktsortiment             | Acti9                  |
| Produktname                  | Acti 9 IH              |
| Kurzbezeichnung Des Geräts   | IH                     |
| Produkt- Oder Komponententyp | Mechanical time switch |
| Anzahl Der Kanäle            | 1                      |
| Funktion Verfügbar           | Manual time changeover |

### Zusatzmerkmale

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteanwendung                           | Gebäude                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lasttyp                                   | 230 V AC Halogenlampe 1.000 W<br>230 V AC Glühlampe 1100 W<br>230 V AC Fluokompakt-Lampe 600 VA<br>Parallel-korrigierte Leuchtstofflampe 2 x elektronisch 40 W 12 µF<br>Kompakt-Leuchtstofflampeelektronisch 25 W<br>LED-Lampe < 2 W 20 W<br>LED-Lampe > 2 W 180 W |
| Zyklusdauer                               | 7 Tage                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. Anzahl Der Schaltungen               | 42 EIN - 42 AUS                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mindest-Intervalldauer                    | 2 h                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Art Der Einstellung                       | Manuelle Zeitumstellung                                                                                                                                                                                                                                            |
| Messgenauigkeit                           | +/- 1 s/Tag 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leistungsaufnahme In W                    | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maximaler Schaltstrom                     | 16 A - 250 V AC pf = 1<br>4 A - 250 V AC pf = 0,6                                                                                                                                                                                                                  |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung           | 110 - 230 V AC bei 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Batterielebensdauer                       | 6 Jahr(e)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sicherungsdauer                           | 150 h time and program saving 230 V AC<br>75 h time and program saving 110 V AC                                                                                                                                                                                    |
| Montagehalterung                          | DIN-Schiene                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9-Mm-Raster                               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Farbton                                   | Weiß (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anschlüsse - Klemmen                      | Schraubenlose Klemmen                                                                                                                                                                                                                                              |
| Klemmverbindungskapazität                 | 2 x 0.5...2 .5 mm²                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Breite                                    | 54 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                |            |
|----------------|------------|
| Höhe           | 90 mm      |
| Tiefe          | 66 mm      |
| Produktgewicht | 0,2 kg     |
| Normen         | EN 60730-1 |

## Montage

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb | -20...55 °C              |
| Schutzart (Ip)                  | IP20 entspricht EN 60529 |

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| Vpe 1 Art     | PCE      |
| Vpe 1 Menge   | 1        |
| Vpe 1 Höhe    | 8,0 cm   |
| Vpe 1 Breite  | 7,0 cm   |
| Vpe 1 Länge   | 10,5 cm  |
| Vpe 1 Gewicht | 214,0 g  |
| Vpe 2 Art     | S03      |
| Vpe 2 Menge   | 36       |
| Vpe 2 Höhe    | 30,0 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 30,0 cm  |
| Vpe 2 Länge   | 40,0 cm  |
| Vpe 2 Gewicht | 8,191 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                         |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                     |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information. |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                       |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                  |