

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Back-UPS Pro, 2200VA/
1320W, Tower, 230V, 4x Schuko-
und 2x IEC C13-Ausgänge, RGB-
Beleuchtung, reine Sinuswelle,
Midnight (Schwarz)

BGM2200B-GR

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	230 V AC 1 Phase
Weitere Eingangsspannung	230 V
Hauptausgangsspannung	230 V1 Phase
Bemessungsleistung In W	1320 W
Nennleistung In Va	2200 VA
Produkt- Oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Anschlussart Der Eingänge	Schuko
Anschlussart Der Ausgänge	2 Schuko 2 IEC 60320 C13
Kabellänge	1,52 m
Anzahl Der Kabel	1
Batterietyp	Bleisäurebatterie

Batterien und Überbrückungszeit

Laufzeit	View Runtime Graph
Effizienz	View Efficiency Graph
Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte	1
Anzahl Der Freien Batterieschächte	0
Aufladezeit Der Batterie	16 h
Anzahl Der Ersatzbatterien	1
Batteriespannung	24 V
Überstromschutz	15 A
Leistung Batterieladegerät	12 W bewertet
Batterielebensdauer	3...5 Jahr(e)

Allgemein

Geliefertes Zubehör	Sicherheitsleitfaden USB-Kabel Stromkabel
---------------------	---

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produkt Web-Unterfamilie	Gaming performance
Anzahl Der Vorinstallierten Leistungsmodule	0
Anzahl Der Freien Steckplätze Für Leistungsmodule	0
Redundant	No

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	292,10 mm
Breite	104,14 mm
Tiefe	408,94 mm
Produktgewicht	12,34 kg
Montagehalterung	Boden
Montagepräferenz	No preference
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Zwei Pfosten Montierbar	0
Usb-Kompatibel	Yes
Montageposition	Vertikal

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz
Steckernorm	Schuko
Eingangsspannungsgrenzen	168 - 302 V
Max. Eingangsstrom	12 A
Max. Schaltstrom	15 A
Oberschwingungsverzerrung Am Eingang	Weniger als 3 % bei Vollast
Eingangsschutztyp	Circuit breaker

Ausgang

Max. Konfigurierbare Leistung In W	1320 W
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation
Usv-Typ	Line Interactive
Wave Type	Sinuswelle
Laufzeit Bei Vollast	00:00:30
Laufzeit Bei Halblast	00:05:30
Max. Konfigurierbare Leistung In Va	2200 VA
Umschaltzeit	8 ms typisch, 10 ms max.

Konformität

Produktzertifizierungen	CE CB
Richtlinien Zum Schutz Der Ausrüstung	Kompletter Nutzungszeitraum: 150.000 USD

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-15...40 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...3048,00 m
Geräuschpegel	45 dBA
Schutzart (Ip)	IP20

Kommunikation & Management

Freie Steckplätze	0
Bedienfeld	Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole
Alarm	Alarm bei Batteriebetrieb : Dezidiert Alarm bei niedriger Batterieladung : Überlast-Dauertonalarm

Überspannungsschutz und Filterung

Anstieg Der Energiemenge	1080 J
Geräuschunterdrückung	Mehrpolige vollzeit-geräuschfilterung, 5% überspannungsdurchlässigkeit nach ieee, antwortzeit nullabfangung: verzögerungsfrei

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	15,5 cm
Vpe 1 Breite	35,5 cm
Vpe 1 Länge	48 cm
Vpe 1 Gewicht	14,52 kg
Vpe 2 Art	PAM
Vpe 2 Menge	30
Vpe 2 Höhe	90,6 cm
Vpe 2 Breite	100 cm
Vpe 2 Länge	120 cm
Vpe 2 Gewicht	450,50 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
----------	---

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

[Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen