

Produktdatenblatt

Spezifikationen



EVlink Wallbox G4 Smart 7,4/22kW-T2 Schlüssel

EVB1A22P2KI

! **Eingestellt am:** 30.06.2023

! **Der Service wird eingestellt am:** 31.12.2028

! **Nicht mehr lieferbar**

EAN Code: 3606480935206

Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produktname	EVlink Smart Wallbox
Produkt- Oder Komponententyp	Ladestation
Kurzbezeichnung Des Geräts	EVB1
Beschreibung Der Pole	3P + N für Stromkreis 1P + N für Stromkreis
Montagemodus	Wandmontage Sockelfassung
Angebotstyp	Standard
Bemessungsbetriebsspannung	380 - 415 V AC 50/60 Hz 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Max. Leistung	22 kW 32 A 380 - 415 V 7,4 kW 32 A 222 - 240 V
Authentifizierungssystem	Schlüsselschalter

Zusatzmerkmale

Steckdosenummer	1
Ausgangstyp	Rechts Seite T2 Steckdose / versilberte Kontakte
Erdungssystem	TT IT-kompatibel mit zusätzlichem Trenntransformator im Stromnetz TN-S
Anzahl Der Eingänge	6
Steckertyp	RS485 für Messung Modbus 3 RJ45 für Ethernet LAN-Anschluss
Eingangstyp	Binär für Ladeleistungsreduzierung Schließkontakt Binär für verzögerte Aufladung Schließkontakt
Betätigungsart	kann dezentral gesteuert werden 1 mehrfarbig Leuchtdrucktaster, Funktion: Start/Stop
Lokale Signalisierung	1 mehrfarbig LED, Funktion: Ladestatus
Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6
Konfiguration / Architektur	Inselbetrieb Clusterarchitektur
Betrieb Und Wartung	Ladestatus Lademanagement Diagnosefähigkeit
Webserver	Embedded

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Ethernet-Service	Konfiguration via Webserver
Höhe	480 mm
Breite	331 mm
Tiefe	170 mm

Montage

Normen	IEC 61851-22 IEC 62196-2 IEC 61851-1 IEC 62196-1
Produktzertifizierungen	CE CB RCM
Schutzart (Ip)	IP54 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-30...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 %
Produktgewicht	6,2 kg
Farbe	Weiß (RAL 9003) Grau (RAL 7016)

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	27,000 cm
Vpe 1 Breite	40,000 cm
Vpe 1 Länge	54,000 cm
Vpe 1 Gewicht	8,576 kg
Vpe 2 Art	P06
Vpe 2 Menge	4
Vpe 2 Höhe	50,000 cm
Vpe 2 Breite	60,000 cm
Vpe 2 Länge	80,000 cm
Vpe 2 Gewicht	42,804 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen