



Schnelle Ladestation, EVlink, DC-Schnellladegerät, 24 kW, SAE-CCS/CHAdeMO-Steckverbinder, Wandmontage

EVD1S24THB

! Nicht mehr lieferbar

! Eingestellt am: 31.03.2024

! Der Service wird eingestellt am: 31.03.2026

EAN Code: 3606489778903

Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produkt- Oder Komponententyp	Schnellladestation
Authentifizierungssystem	RFID Karte entspricht ISO/IEC 14443 A und B

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Ladegerät für Elektrofahrzeuge
Installationstyp	Innen/außen
Montageort	Wandmontage Bodenständer mit Stele (separat zu bestellen)
Beschreibung Der Pole	3P + N
Eingangsspannung	360...440 V AC bei 50 - 60 Hz, 3 Phasen
Input Current	38...42 A
Nennleistung Am Ausgang	CHAdeMO: 24 kW at 1,5...65 A, 150 - 500 V, DC CCS Combo 2: 24 kW at 1,5...65 A, 200 - 530 V, DC
Ausgangstyp	Rechte Seite: 1 Ladekabel of 3,25 m and nicht einziehbar Linke Seite: 1 Ladekabel of 3,25 m and nicht einziehbar
Anzahl Der Ausgänge	2
Anschlusstyp	CCS Combo 2 CHAdeMO
Schutzfunktionen	Kurzschlusschutz am Ausgang Überlastschutz Erdschluss Schutz gegen Temperaturanstieg
Displaytyp	LCD-Touchscreen : 7 Zoll
Steuertastentyp	Start AUS Not-Halt/Not-Aus
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störfestigkeit für industrielle Umgebungen: Emissionsnorm für industrielle Umgebungen:
Material	Gehäuse: metallisch, weiß
Farbe	Vorderseite: Signalweiß (RAL 9003) Gehäuse: dunkelgrau (RAL 7021)
Höhe	1225 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Breite	507 mm
Tiefe	250 mm
Produktgewicht	93 kg
Produktzertifizierungen	EAC
Mögliches Einsatzland	Alle
Dienste	Kommerzieller Service Plan
Ethernet-Service	Web-Browser
Kommunikationsport-Protokoll	OCPP 1.6 WLAN Ethernet TCP/IP
Kommunikationsnetztyp	3G/4G WLAN TCP/IP

Montage

Schutzart (Ip)	IP55
Schutzart (Ik)	IK10
Wirkungsgrad	95 %
Leistungsfaktor	0,99
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-25...60 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Relative Luftfeuchtigkeit	10...95 %
Normen	EN 61851:ed. 3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	58,0 cm
Vpe 1 Breite	67,0 cm
Vpe 1 Länge	150,0 cm
Vpe 1 Gewicht	128,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓	Frei Von Reach-Svhc
✓	Frei Von Giftigen Schwermetallen
✓	Quecksilberfrei
✓	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China