

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

## Canalis KN Abgangskasten 4P 25A



EVK8KN4PB25

EAN Code: 3606482005754

### Hauptmerkmale

Baureihe	EVlink
Produkt- Oder Komponententyp	Abgangseinheit
Kompatible Produktfamilie	Canalis KN Stromschienenverteiler EVlink EVlink Parkplatz EVlink EVlink Wallbox EVlink EVlink Wallbox Plus EVlink EVlink Smart Wallbox
Produktkompatibilität	Canalis KN Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennausgangsleistung	11 kW

### Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung
Schutzgerätetyp	1,0 x Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB) - 4P - 20 A bei 400 V - C Kurve 1,0 x Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) - 4P - 25 A bei 400 V - 30 mA Typ B-SI
Geliefertes Zubehör	Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB) Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD) Kabelverschraubung separat zu bestellen
Montagemodus	Steckbar mit fester Polarität
Polarität Abzweiginheit	3L+N+PE
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	4,6 kV
Nennisolationsspannung $U_i$	500 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Elektrische Verbindung	Tunnelklemme - ISO50 - Kabel: 25 mm <sup>2</sup> flexibel Tunnelklemme - ISO50 - Kabel: 25 mm <sup>2</sup> fest
Türöffnungsseite	Rechts
Abzweiginheit Getrennter Modus	Durch Öffnung der Tür
Erdungssystem	TT TN-S IT
Farbe	Weiß (RAL 9001)
18 Mm Einheiten	8
Breite	344 mm
Tiefe	106 mm
Türöffnungsgröße	432,5 mm
Höhe	165 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

## Montage

Schutzart (Ip)	IP55 conforming to IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK08 conforming to IEC 62262
Normen	IEC 61439-6 IEC 61439-1

## Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	13,7 cm
Vpe 1 Breite	34,6 cm
Vpe 1 Länge	16,6 cm
Vpe 1 Gewicht	2,442 kg
Vpe 2 Art	P12
Vpe 2 Menge	52
Vpe 2 Höhe	60 cm
Vpe 2 Breite	80 cm
Vpe 2 Länge	120 cm
Vpe 2 Gewicht	138,984 kg

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------