

Produktdatenblatt

Spezifikationen



PrismaSeT-P, Linergy DX, Verteilerblock, 4polig, 125A,Breite=6Moduleinheiten

LVS04045

EAN Code: 3606481870896

Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Baureihe	Linergy
Produkt- Oder Komponententyp	Verteilerblock
Produktname	Linergy DX
Kompatible Produktfamilie	PrismaSeT PrismaSeT G Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse PrismaSeT Prisma PH Gehäuse PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 Gehäuse
Zubehör / Teilekategorie	Stromverteilungszubehör
Schutzart (Ip)	IPxx B

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	DIN-Schiene
Installiertes Gerät	Acti 9: fixiert C120 mit Erdschlusschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fixiert C120 ohne Erdschlusschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fixiert iC120 mit Erdschlusschutz - Steuerung: Kippschalter Acti 9: fixiert iC120 ohne Erdschlusschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert INS40 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS63 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS100 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS125 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation ComPact: fixiert INS160 - Steuerung: direkter Front-Drehgriff - vertikal Installation Multi 9: fixiert NG125 mit Erdschlusschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fixiert NG125 ohne Erdschlusschutz - Steuerung: Kippschalter Multi 9: fixiert NG125 NA - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NG160 mit Erdschlusschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NG160 ohne Erdschlusschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NG160 NA ohne Erdschlusschutz - Steuerung: Kippschalter ComPact: fixiert NSXm ohne Erdschlusschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation ComPact: fixiert NSXm mit Erdschlusschutz - Steuerung: Kippschalter - vertikal Installation
Beschreibung Der Pole	4P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	750 V AC
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Nennbetriebsstrom Ie	125 A bei 40 °C
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	4,5 kA für 1 s
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom	20 kA
I²T Bei Aktivierung	20250000 A².s

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anschlüsse - Klemmen	Versorgung: Tunnelklemmen35 mm² (fest)
	Versorgung: Tunnelklemmen35 mm² (flexibel)
	Verteilung: Federklemme, 2 x 4...10 mm² (flexibel)
	Verteilung: Federklemme, 2 x 4...10 mm² (fest)
	Verteilung: Federklemme, 3 x 2,5...6 mm² (flexibel)
	Verteilung: Federklemme, 3 x 2,5...6 mm² (fest)
	Verteilung: Federklemme, 7 x 1,5...4 mm² (flexibel)
	Verteilung: Federklemme, 7 x 1,5...4 mm² (fest)
	Verteilung: Tunnelklemmen, 1 x 4...16 mm² (flexibel)
	Verteilung: Tunnelklemmen, 1 x 4...25 mm² (fest)
9-Mm-Raster	12
Höhe	127 mm
Breite	108 mm
Tiefe	48 mm
Produktgewicht	0,5 kg
Farbe	Anthrazitgrau (RAL 7016)

Montage

Verschmutzungsgrad	3
Glühdrahtbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 60695-2-11
Normen	IEC 60947-7-1 IEC 61439-1, Innengehäuse IEC 61439-2, Innengehäuse
Produktzertifizierungen	ASTA
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...55 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	9,8 cm
Vpe 1 Breite	11,2 cm
Vpe 1 Länge	13,5 cm
Vpe 1 Gewicht	474 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	5
Vpe 2 Höhe	11,7 cm
Vpe 2 Breite	15 cm
Vpe 2 Länge	49,6 cm
Vpe 2 Gewicht	2,541 kg
Vpe 3 Art	P12
Vpe 3 Menge	420
Vpe 3 Höhe	95 cm
Vpe 3 Breite	80 cm
Vpe 3 Länge	120 cm
Vpe 3 Gewicht	225 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Pvc-Frei
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

