



Operator Display 7" BACnet

HMIST6400SL

EAN Code: 3606481978455

Hauptmerkmale

Produktgewicht	0,8 kg
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Breite	208 mm
Produkt- Oder Komponententyp	Touchscreen-Bildschirm
Produktzertifizierungen	CE UL
Höhe	153 mm
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...60 °C
Tiefe	45 mm
Gehäusematerial	PC
Displaytyp	Farb-TFT-LCD
Displaygröße	7 Zoll
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Displayauflösung	800 x 480 Pixel WVGA
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	Ethernet 10/100BASE
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC +/-20 %
Normen	EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 EN 61131-2 UL 61010-2-201 IEC 61326-1
Relative Luftfeuchtigkeit	10...90 % nicht kondensierend
Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	Operator Display ST6

Zusatzmerkmale

Helligkeit	16 Ebenen
Material Der Vorderseite	Aluminium
Einschaltstrom	30 A
Leistungsaufnahme In W	9 W
Anzeigefarbe	16 Millionen Farben
Zeichensatz	ASCII ASCII (europäische Zeichen)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Versorgung	Externe Versorgung
Störfestigkeit Gegen Unterbrechungen	2 ms
Beschriftung	CE EAC UL
Touchscreen	Resistiver, analoger Single-Touchscreen
Lokale Signalisierung	LED-Statusanzeige grün LED-Statusanzeige orange LED-Statusanzeige rot Summer
Abmessungen Des Ausschnitts	190 x 135 mm Plattenschnittmaß
Integrierte Verbindungsart	1 COM1 serielle Verbindung - 1 SUB-D 9-polige Buchse - RS232C (Rate: 2.400 - 115.200 Bit/s)unten 1 COM2 serielle Verbindung - Buchsen-RJ45 - RS485 (Rate: 2.400 - 115.200 Bit/s)Rückseite COM2 serielle Verbindung (Rate: 2.400 - 187.500 Bit/s)Rückseite 1 USB 2.0 Typ Aunten 1 USB 2.0 Typ Micro B 2 Ethernet
Befestigungsart	Durch 2 Schrauben, Montage an 1,6 - 5 mm starkes Panel entspricht UL 61010-2-201 Durch 2 Schrauben entspricht EN 61131-2 Durch 2 Schrauben entspricht IEC 61000-6-2
Echtzeituhr	Eingebaut 0 - 50°C Eingebaut 10 - 90 % RH
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer	50.000 Stunden mit weiß

Montage

Betriebshöhe	2.000 m
Vibrationsfestigkeit	+/-3,5 mm (f = 5...9 Hz)X-, Y-, Z-Richtungen für 10 Zyklen (ca. 100 min) entspricht EN/IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9...150 Hz)
Stoßfestigkeit	147 m/s² für 11 ms (X, Y, Z Richtungen für 3 Mal) entspricht EN/IEC 61131-2
Schutzart (Nema)	NEMA 4 Frontplatte (Innenanwendung) NEMA 13 Frontplatte (im Gehäuse)
Schutzart (Ip)	IP20 (Rückplatte) entspricht IEC 61131-2 IP65 (Frontplatte) entspricht IEC 61131-2

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	9,4 cm
Vpe 1 Breite	18,0 cm
Vpe 1 Länge	27,0 cm
Vpe 1 Gewicht	1,028 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Eu-Rohs-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.