

Produktdatenblatt

Spezifikationen



USB Ladestation A+C 2 Ausg.
max. 2,4A Abdeckung Schriftfeld
weiß TYP:CYB USB A+C

INS60522

EAN Code: 3606489516765

Hauptmerkmale

Baureihe	CYB
Produkt- Oder Komponententyp	USB-Ladegerät

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Ladegerät
Gehäusevariante	Einbau
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Farbton	Weiß
Oberflächenbehandlung	Unbehandelt
Befestigungsmodus	Durch Schrauben Mit Krallen
Verpackungstyp	Flowpack
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	100 - 240 V AC +/-10 % bei 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme In W	0,075 W
Nennausgangsleistung	12 W
Eingangsleistung	12 W
Lebensdauer In Stunden	30000 h 12 W
Integrierte Verbindungsart	1 USB Typ A 5 V DC, maximaler Laststrom: 2,4 A 1 USB Typ C 5 V DC
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): centre plate PC (Polykarbonat) GF10 FR: Gehäuse PC (Polykarbonat) GF10 FR: Interne Abdeckung
Schutzart	Kurzschlusschutz
Anzahl Der Klemmen	2 Schraubklemmen
Klemmverbindungskapazität	2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für fest Kabel(n) 2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für flexibel Kabel(n) 2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
Drahtabisolierungslänge	8 mm
Produktkompatibilität	Handy/Tablet Mac iOS Handy/Tablet Android Handy/Tablet Windows
Höhe	45 mm
Breite	22,5 mm
Tiefe	42 mm
Einbautiefe	30,8 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-5...50 °C
Normen	EN 62684 ETSI EN 301 489-4 EN 60950-1
Richtlinien	2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Schutzart (Ik)	IK04
Schutzart (Ip)	IP20

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6,5 cm
Vpe 1 Breite	8,5 cm
Vpe 1 Länge	8,5 cm
Vpe 1 Gewicht	137,0 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	9,4 cm
Vpe 2 Breite	38,5 cm
Vpe 2 Länge	18,8 cm
Vpe 2 Gewicht	1,51 kg
Vpe 3 Art	CAR
Vpe 3 Menge	30
Vpe 3 Höhe	18,5 cm
Vpe 3 Breite	30,0 cm
Vpe 3 Länge	40,0 cm
Vpe 3 Gewicht	4,94 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.