

Produktdatenblatt

Spezifikationen



KNX Universal-Dimmaktor LL REG-K/4x230/250 W, lichtgrau

MTN6710-0004

EAN Code: 3606480701368

Hauptmerkmale

Baureihe	KNX
Produkt- Oder Komponententyp	Dimmaktor
Betriebsmodus	Manuell KNX Bussystem
Bustyp	KNX

Zusatzmerkmale

Gesamtzahl 18-Mm-Te	8
Montagehalterung	DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 230 V 110 - 130 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl Der Ausgänge	4
Lokale Signalisierung	LED
Lasttyp	Glühlampen: 4 - 250 W bei 230 V AC Halogenlampen: 4 - 250 W bei 230 V AC NS Halogenlampen: 25 - 250 VA bei 12 V AC (gewickelter Transformator) NS Halogenlampen: 4 - 250 W bei 12 V AC (elektronischer Transformator) Kompakt-Leuchtstofflampe: 4 - 125 W bei 230 V AC (RC Mode) Energiesparlampe: 4 - 125 W bei 230 V AC (RC Mode) LED-Lampe: 4 - 125 W bei 230 V AC (RC Mode) Kompakt-Leuchtstofflampe: 25 - 45 W bei 230 V AC (RL-LED-Modus) Energiesparlampe: 25 - 45 W bei 230 V AC (RL-LED-Modus) LED-Lampe: 25 - 45 W bei 230 V AC (RL-LED-Modus) Glühlampen: 4 - 125 W bei 110 V AC Halogenlampen: 4 - 125 W bei 110 V AC NS Halogenlampen: 25 - 125 VA bei 12 V AC (gewickelter Transformator) NS Halogenlampen: 4 - 125 W bei 12 V AC (elektronischer Transformator) Kompakt-Leuchtstofflampe: 4 - 60 W bei 110 V AC (RC Mode) Energiesparlampe: 4 - 60 W bei 110 V AC (RC Mode) LED-Lampe: 4 - 60 W bei 110 V AC (RC Mode) Kompakt-Leuchtstofflampe: 12 - 22 W bei 110 V AC (RL-LED-Modus) Energiesparlampe: 12 - 22 W bei 110 V AC (RL-LED-Modus) LED-Lampe: 12 - 22 W bei 110 V AC (RL-LED-Modus)

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	8,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Breite	12,300 cm
Vpe 1 Länge	27,700 cm
Vpe 1 Gewicht	576,000 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	6
Vpe 2 Höhe	30,000 cm
Vpe 2 Breite	30,000 cm
Vpe 2 Länge	40,000 cm
Vpe 2 Gewicht	3,946 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen