

Produktdatenblatt

Spezifikationen



CEE Anbausteckdose, Schraubklemmen, 16A, 3p+E, 380-415 V AC

PKF16G434

EAN Code: 3303432033996

Hauptmerkmale

Baureihe	Mureva
Produkt- Oder Komponententyp	Buchse
Kurzbezeichnung Des Geräts	Mureva socket
Stecker/Steckdosen-Kategorie	Niederspannung
Beschreibung Der Pole	3P+E
Netzwerktyp	AC
Ausgangsstandard	Industriell

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Schalttafelmontage
Stecker/Steckdose/Steuerstatus	Gerade
[In] Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	380 - 415 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Erd.-Zapf.-Pos. Im Uhrzeigers.	6 h
Stecker, Steckdosenmaterial	Gehäuse: selbstlöschender Kunststoffwerkstoff
Material Der Kontakte	Hülsen: Messing
Anschlüsse - Klemmen	Unverlierbare Schrauben
Kabel-Querschnitt	1...4 mm²
Produktgewicht	0,15 kg
Basisabmessungen	65 x 85 mm
Höhe	85 mm
Breite	68 mm
Tiefe	94 mm
Farbe	Grau (RAL 7035)
Spannungsfarbe	Rot

Montage

Normen	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Schutzart (Ip)	IP44 conforming to IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK08 conforming to EN 62262

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Feuerbeständigkeit	850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Relative Luftfeuchtigkeit	50 % bei 40 °C 70 % bei 30 °C 90 % bei 20 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	35 °C (86400 s)

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	8,0 cm
Vpe 1 Breite	9,0 cm
Vpe 1 Länge	7,0 cm
Vpe 1 Gewicht	140,0 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	10
Vpe 2 Höhe	12,0 cm
Vpe 2 Breite	27,0 cm
Vpe 2 Länge	27,0 cm
Vpe 2 Gewicht	1,537 kg
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	30
Vpe 3 Höhe	30,0 cm
Vpe 3 Breite	30,0 cm
Vpe 3 Länge	40,0 cm
Vpe 3 Gewicht	5,098 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich