

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Essential SurgeArrest, 5  
Ausgänge mit 5 V, 2,4 A, 2 USB-  
Ports mit Ladefunktion, 230 V,  
Deutschland

PM5U-GR

⚠ Demnächst nicht mehr  
lieferbar

⚠ Eingestellt am: 30.04.2024

## Übersicht

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager |
|------------|-------------------------|

## Hauptmerkmale

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Haupteingangsspannung     | 230 V                |
| Anschlussart Der Eingänge | Schuko CEE 7/7-polig |
| Kabellänge                | 1,83 m               |
| Anzahl Der Kabel          | 1                    |
| Geliefertes Zubehör       | Benutzerhandbuch     |

## Abmessungen

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Farbe            | Weiß          |
| Höhe             | 5,58 cm       |
| Breite           | 37 cm         |
| Tiefe            | 7,3 cm        |
| Produktgewicht   | 0,67 kg       |
| Montagepräferenz | No preference |
| Montagemodus     | Aufbau        |

## Eingang

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Eingangsleistung   | 2300 W |
| Netzwerkfrequenz   | 50 Hz  |
| Max. Eingangsstrom | 10 A   |
| Max. Schaltstrom   | 10 A   |

## Ausgang

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Anzahl Der Steckdosen              | 5            |
| Standardabweichung Des<br>Ausgangs | Schuko CEE 7 |

## Konformität

|                                          |                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktzertifizierungen                  | CE                                       |
| Richtlinien Zum Schutz Der<br>Ausrüstung | Kompletter Nutzungszeitraum: 50.000 Euro |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Umgebung

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb    | 0...40 °C                    |
| Relative Luftfeuchtigkeit          | 0...95 % nicht kondensierend |
| Betriebshöhe                       | 0 - 50.000 ft                |
| Umgebungstemperatur Bei Lagerung   | -15...45 °C                  |
| Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung | 0...95 %                     |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0,00...15240,00 m            |

## Überspannungsschutz und Filterung

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Reaktionszeit            | 1 ns Gleichtakt |
| Gleichtaktunterdrückung  | 40 dB           |
| Spitzenstrom             | 24 kAGleichtakt |
| Anstieg Der Energiemenge | 918 J           |

## Verpackungseinheiten

|               |                |
|---------------|----------------|
| Vpe 1 Art     | PCE            |
| Vpe 1 Menge   | 1              |
| Vpe 1 Höhe    | 29,700 cm      |
| Vpe 1 Breite  | 9,900 cm       |
| Vpe 1 Länge   | 59,500 cm      |
| Vpe 1 Gewicht | 775,000 g      |
| Vpe 2 Art     | S04            |
| Vpe 2 Menge   | 12             |
| Vpe 2 Höhe    | 30,000 cm      |
| Vpe 2 Breite  | 40,000 cm      |
| Vpe 2 Länge   | 60,000 cm      |
| Vpe 2 Gewicht | 9,950 kg       |
| Vpe 3 Art     | P12            |
| Vpe 3 Menge   | 48             |
| Vpe 3 Höhe    | 45,000 cm      |
| Vpe 3 Breite  | 80,000 cm      |
| Vpe 3 Länge   | 120,000 cm     |
| Vpe 3 Gewicht | 51,800 kg      |
| Sccl4         | 50731304313743 |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantie | Kompletter Nutzungszeitraum (gilt nur für Länder innerhalb der Europäischen Union) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Frei Von Reach-Svhc

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform<br><a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>                                                                                                    |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)              |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Weee                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |