


# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Wandler TI 600/5 TR LINERGY 32x65

METSECT5DA060

EAN Code: 3303431123650

### Hauptmerkmale

|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Baureihe                     | PowerLogic                                |
| Produktname                  | CT                                        |
| Produkt- Oder Komponententyp | Stromwandler                              |
| Sekundärstrom                | 5 A                                       |
| Genauigkeitsklasse           | Klasse 0,5 bei 8 VA<br>Klasse 1 bei 12 VA |
| [In] Bemessungsstrom         | 600 A                                     |

### Zusatzmerkmale

|                                                        |                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Typ Des Stromwandlers                                  | Klimafest für Schiene            |
| Stromwandlerverhältnis                                 | 600/5                            |
| [Ith] Konventioneller Thermischer Strom In Freier Luft | 36 kA                            |
| Dynamischer Haltestrom                                 | 2,5 Ith                          |
| Max. Sicherheitsfaktor                                 | 5                                |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung                        | < 720 V AC 50/60 Hz              |
| [Ui] Bemessungs-Isolationsspannung                     | 3 kV                             |
| Montagemodus                                           | Isolierte Feststellschraube      |
| Montagehalterung                                       | Sammelschiene                    |
| Breite                                                 | Außerhalb: 90 mm<br>Innen: 65 mm |
| Höhe                                                   | Außerhalb: 94 mm<br>Innen: 32 mm |
| Tiefe                                                  | Rahmen : 40 mm<br>Gesamt : 87 mm |
| Produktgewicht                                         | 0,541 kg                         |
| [Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit              | 3 kV                             |
| Elektrische Isolationsklasse                           | Klasse B                         |
| Öffnung Der Schienen                                   | 65 x 32                          |
| Dichtung                                               | Mit                              |

### Montage

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| Normen | VDE 0414<br>IEC 61869-2 |
|--------|-------------------------|

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Produktzertifizierungen         | CE<br>EAC   |
| Schutzart (Ip)                  | IP20        |
| Relative Luftfeuchtigkeit       | 0...95 %    |
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb | -25...60 °C |

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vpe 1 Art     | PCE       |
| Vpe 1 Menge   | 1         |
| Vpe 1 Höhe    | 10,500 cm |
| Vpe 1 Breite  | 9,600 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 10,100 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 518,500 g |
| Vpe 2 Art     | S03       |
| Vpe 2 Menge   | 16        |
| Vpe 2 Höhe    | 30,000 cm |
| Vpe 2 Breite  | 30,000 cm |
| Vpe 2 Länge   | 40,000 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 8,823 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

|                           |                                                                                                                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung          | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie        | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Rohs-Richtlinie Für China | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a>                                                                                                          |
| Weee                      | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |