

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Service Bypass Panel - 200/208/240 V, 100 A, MBB, festverdrahteter Eingang/Ausgang

SBP16KP

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	200 V 208 V 230 V 480 V 3 Phasen
Hauptausgangsspannung	120 V 200 V 208 V 230 V
Weitere Ausgangsspannung	220 V 240 V
Typ Des Ausgangssteckers	Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) 1 Fest verdrahtet 3-adrig (2PH + G) 1 Fest verdrahtet 4-adrig (2PH+N+G) 1
Anzahl Der Rack-Einheiten	4U
Anzahl Der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	17,8 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	66 cm
Produktgewicht	21,36 kg
Montageort	Vorne
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Aufbau

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl Der Eingangsanschlüsse	1 fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) 1 fest verdrahtet 3-adrig (2PH + G) 1 fest verdrahtet 4-adrig (2PH+N+G) 1 fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E)
Zulässige Spannung	200...240 V

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Max. Netzstrom	100 A
Eingangsstromgrenzen	100 A
Tragfähigkeit	20000 VA
18-Mm-Raster	0...1

Ausgang

Max. Stromaufnahme	100 A
Schutzart	Leistungsschalter
Wirkungsgrad	99 %

Konformität

Produktzertifizierungen	CSA GOST
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 15.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...65 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	30,5 cm
Vpe 1 Breite	61 cm
Vpe 1 Länge	99,1 cm
Vpe 1 Gewicht	31,294 kg
Vpe 2 Art	PAL
Vpe 2 Menge	8
Vpe 2 Höhe	131,4 cm
Vpe 2 Breite	100 cm
Vpe 2 Länge	120 cm
Vpe 2 Gewicht	260,8 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre (nur Teile)
----------	---------------------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓	Frei Von Reach-Svhc
✓	Frei Von Giftigen Schwermetallen
✓	Quecksilberfrei
✓	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China