



EBE - Zonenregler - Zickzack - Zickzack - schwimmend

SE7200C5045W

⚠ Eingestellt am: 08.06.2021

⚠ Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Produktname	SE7000 Series
Kurzbezeichnung Des Geräts	SE7200
Produkt- Oder Komponententyp	Zone Kontroller
Geräteanwendung	Zonenthermostat
Produktgewicht	0,34 kg
Awg-Messgerät	AWG 22 - AWG 18
Höhe	124,97 mm
Breite	86,87 mm
Richtlinien	89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
Tiefe	29,97 mm
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-0...50 °C
Marktsegment	Gebäude
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-30...50 °C
Messgenauigkeit	Temperatur: +/- 0,9 °F, (Typischerweise bei 70 °F kalibriert)
Produktzertifizierungen	CE C-Tick entspricht AS/NZS CISPR 22 UL-gelistete Datei E27734 CCN XPAX UL-gelistete Datei E27734 CCN XPAX7 FCC
Angezeigte Information	Temperatur: - 40 - 122 °F
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Kommunikationsprotokoll	Zigbee
Temperatureinstellungsbereich	4...32 °C Heizung -17 °C pro Schritt 12...38 °C Kühlung
Eingangstyp	Potentialfreier Kontakt 2 x
Ausgangstyp	2 xUniversal
Normen	FCC Teil 15 Teilabschnitt C CSA C22.2 No 24 ICES-003 UL 873
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	10...30 V AC 50/60 Hz
Sensortyp	NTC-Thermistor T2 10 kOhm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Ausgangsspannung	30 V AC
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % rF, nicht kondensierend
Ausgangsstrom	1 A (Maximum) 3 A (Einschaltstrom)
Baureihe	EcoStruxure Building Expert
Ökonomiegerät	No
Humidity Control	No
Pir-Abdeckung	No
Terminierung	No

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Ohne Deckel
Nennbetriebsleistung In Va	2 VA
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Regelkreis	für Heizung: Einstellbarer P-Regler von -16 °C (Werkseinstellung) für Kühlung: Einstellbarer P-Regler von -16 °C (Werkseinstellung)
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Building Expert Kommunikationskarte EcoStruxure Building Expert Sensor EcoStruxure Building Expert Temperaturgeber EcoStruxure Building Expert Relais EcoStruxure Building Expert Sensor-Abdeckplatte

Montage

Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
------------------------------	-----------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	10 cm
Vpe 1 Breite	15 cm
Vpe 1 Länge	5 cm
Vpe 1 Gewicht	200 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------