Produktdatenblatt

Spezifikationen

EBE - FCU Terminal Equipment Controller - LonWorks - Unterkunft - RH-Sensor - PIR

SER7355A5545E

Eingestellt am: 23.01.2021

Lieferbar solange Restbestände vorhanden

Hauptmerkmale

Produktname	SE7000 Series
Kurzbezeichnung Des Geräts	SER7300
Produkt- Oder Komponententyp	Raum-Controller
Geräteanwendung	Netzspannung Fan-Coil
Produktgewicht	0,34 kg
Höhe	124,97 mm
Breite	86,87 mm
Tiefe	38,10 mm
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-0…50 °C
Marktsegment	Lodging/hotel
Messgenauigkeit	Luftfeuchtigkeit: +/-5 %, 20 - 80 % RH (nicht kondensierend) Temperatur: +/- 0,9 °F,
Netzwerkfrequenz	60 Hz 50 Hz
Kommunikationsprotokoll	LonWorks
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Sensortyp	Einzelpunktkalibrierter Sensor für relative Luftfeuchtigkeit aus Polymer NTC-Thermistor T2 10 kOhm
Baureihe	EcoStruxure Building Expert
Ökonomiegerät	No
Humidity Control	Yes
Pir-Abdeckung	Yes
Terminierung	No

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mit Deckel
Funktion Verfügbar	Feuchteregulierung

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,2 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Vpe 1 Breite	10,1 cm
Vpe 1 Länge	15,2 cm
Vpe 1 Gewicht	34 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate