

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic-Temperatursensor
Serie SLA, Raum, Farb-
Touchscreen, Analogausgänge,
mattweißes Gehäuse

SLASTXX

EAN Code: 3606481900517

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	Sensor
Messwerttyp	Temperatur
Geräteanwendung	HLK Temperatursteuerung Fan speed controller
Displaygröße	2,4 Zoll
Position	Living space
Montagehalterung	Wandbefestigung
Tiefe	24 mm
Höhe	85 mm
Breite	115 mm
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Ausgangstyp	Analogausgänge
Normen	UL 916 FCC part 15 class B
Farbe	Weiß
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Sensortyp	Transmitter
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Produktname	SpaceLogic Room Unit
Funktion Verfügbar	Mit Temperatursensor
Baureihe	SpaceLogic

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Angezeigte Informationen	Temperatur Temperatur-Sollwert Menügesteuerte Benutzeroberfläche
Kommunikationsnetztyp	Verdrahtet
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme - 2 Kabel(n) (AWG 24 - AWG 18)
Ausgangsspannung	0 - 10 V für Lüfterdrehzahl 0...5 V für konfigurierbarer Analogausgang 0 - 10 V für konfigurierbarer Analogausgang

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl Der Ausgänge	1 Lüfter 1 konfigurierbar
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Building Operation SmartX-Raum-Steuergerät Programmierbare Steuerungen
Betätigungsart	taktil
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V AC 50 - 60 Hz 20...30 V DC
Displaytyp	Farb-Touchscreen - 240 x 300 pixels
Kommunikationsport-Protokoll	-
Messgenauigkeit	Typisch +/- 0,2 %

Montage

Temperatureinstellungsbereich	10...35 °C 0...50 °C
Messbereich	0...50 °C temperature
Produktzertifizierungen	CE entspricht EN 61000-6-2 CE entspricht EN 61000-6-3 CE entspricht EN 61326-1 RCM EAC ICES-003 CULus

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	4,8 cm
Vpe 1 Breite	9,67 cm
Vpe 1 Länge	14,0 cm
Vpe 1 Gewicht	181,82 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen