

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Service-Bypassfeld 230 V, 125 A, fest verdrahteter Eingang, Ausgang (8) IEC-320 C19

SBP20KRMI4U

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	220 V 230 V 240 V 380 V 3 Phasen 400 V 3 Phasen 415 V 3 Phasen
Produkt- Oder Komponententyp	Bypass module
Hauptausgangsspannung	230 V
Weitere Ausgangsspannung	220 V 240 V
Anzahl Der Rack-Einheiten	4U
Anzahl Der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Rack-Montage-Halterungen Benutzerhandbuch

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	17,8 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	57,2 cm
Produktgewicht	18,78 kg
Montageort	Vorne
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Aufbau

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl Der Eingangsanschlüsse	1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) 1 fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E)
Max. Netzstrom	125 A
Eingangsstromgrenzen	125 A
Tragfähigkeit	20000 VA

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

18-Mm-Raster	0...1
--------------	-------

Ausgang

Max. Stromaufnahme	125 A
Anzahl Der Steckdosen	8 IEC 60320 C19
Schutzart	Leistungsschalter
Wirkungsgrad	99 %

Konformität

Produktzertifizierungen	CSA GOST
-------------------------	-------------

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	0 - 15.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...65 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	30,5 cm
Vpe 1 Breite	84,3 cm
Vpe 1 Länge	61 cm
Vpe 1 Gewicht	31,36 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre (nur Teile)
----------	---------------------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

	Frei Von Reach-Svhc	
	Frei Von Giftigen Schwermetallen	
	Quecksilberfrei	
	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen	Ja
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration	
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration	
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China	
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.	