



EBE - FCU Controller - LonWorks - kommerziell - PIR Abdeckung - analog

SE7300F5545E

⚠ Eingestellt am: 08.06.2021

⚠ Lieferbar solange Restbestände vorhanden

Hauptmerkmale

Produktname	SE7000 Series
Kurzbezeichnung Des Geräts	SE7300
Produkt- Oder Komponententyp	Raum-Controller
Geräteanwendung	Niederspannungs-Gebläsekonvektor
Produktgewicht	0,34 kg
Awg-Messgerät	AWG 22 - AWG 18
Höhe	124,97 mm
Breite	86,87 mm
Richtlinien	89/336/EWG - elektromagnetische Verträglichkeit
Tiefe	38,10 mm
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-0...50 °C
Marktsegment	Kleingewerbe
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-30...50 °C
Messgenauigkeit	Temperatur: +/- 0,9 °F, (Typischerweise bei 70 °F kalibriert)
Produktzertifizierungen	CE C-Tick entspricht AS/NZS CISPR 22 FCC entspricht CFR 47 Teil 15 class A UL-gelistete Datei E27734 CCN XPAX UL-gelistete Datei E27734 CCN XPAX7
Angezeigte Information	Temperatur: - 40 - 122 °F
Netzwerkfrequenz	60 Hz 50 Hz
Kommunikationsprotokoll	LonWorks
Temperatureinstellungsbereich	4...32 °C Heizung -17 °C pro Schritt 12...38 °C Kühlung
Feuchtigkeitseinstellungsbereich	Befeuchtung: 10...90 % Entfeuchtung: 15...95 %
Ausgangstyp	2 xUniversal
Ausgangsspannung	0 - 10 V DC für universal output 30 V AC für universal output
Eingangstyp	Potentialfreier Kontakt 1,0 x
Ausgangsstrom	<= 5 mA universal output

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	UL 873 CSA C22.2 No 24 FCC Teil 15, Abschnitt B ICES-003
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % rF, nicht kondensierend
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	10...30 V AC 50/60 Hz
Sensortyp	NTC-Thermistor T2 10 kOhm Temperatur
Baureihe	EcoStruxure Building Expert
Ökonomiegerät	No
Humidity Control	No
Pir-Abdeckung	Yes
Terminierung	No

Zusatzmerkmale

Gerätedarstellung	Mit Deckel
Anzahl Der Schritte	3
Nennbetriebsleistung In Va	2 VA
Interner Widerstand	>= 2 kOhm
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Building Expert Kommunikationskarte EcoStruxure Building Expert Sensor EcoStruxure Building Expert Temperaturgeber EcoStruxure Building Expert Relais

Montage

Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
------------------------------	-----------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	4,877 cm
Vpe 1 Breite	10,058 cm
Vpe 1 Länge	15,24 cm
Vpe 1 Gewicht	200 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------