

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## APC Smart-UPS SRT 10000 VA, 230 V

SRT10KXLI

### Übersicht

|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit |
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager                                                                                                                        |

### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haupteingangsspannung        | 230 V<br>400 V 3 Phasen                                                                                                                      |
| Produkt- Oder Komponententyp | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)                                                                                                    |
| Weitere Eingangsspannung     | 220 V<br>240 V<br>380 V<br>415 V                                                                                                             |
| Hauptausgangsspannung        | 230 V                                                                                                                                        |
| Weitere Ausgangsspannung     | 220 V<br>240 V                                                                                                                               |
| Bemessungsleistung In W      | 10000 W                                                                                                                                      |
| Nennleistung In Va           | 10000 VA                                                                                                                                     |
| Anschlussart Der Ausgänge    | 6 IEC 60320 C13<br>3 IEC-Steckbrücken<br>4 IEC 60320 C19                                                                                     |
| Typ Des Ausgangssteckers     | Fest verdrahtet 3-adrig (H N + E) 1                                                                                                          |
| Geliefertes Zubehör          | CD mit Software<br>Dokumentations-CD<br>Installationsanleitung<br>Temperaturfühler<br>USB-Kabel<br>Garantiekarte<br>Web/SNMP-Managementkarte |

### Batterien und Überbrückungszeit

|                                       |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Laufzeit                              | <a href="#">View Runtime Graph</a>                      |
| Effizienz                             | <a href="#">View Efficiency Graph</a>                   |
| Batterietyp                           | Bleisäurebatterie                                       |
| Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte | 0                                                       |
| Aufladezeit Der Batterie              | 1,5 h                                                   |
| Anzahl Der Ersatzbatterien            | 2                                                       |
| Batteriespannung                      | +/-192 V (geteilte Batterie bezogen auf den Nullleiter) |
| Leistung Batterieladegerät            | 876 W bewertet                                          |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                      |                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterielebensdauer  | 3...5 Jahr(e)                                                                                               |
| Ersatzbatterien      | <a href="#">APCRBC140</a>  |
| Verlängerte Laufzeit | 1                                                                                                           |

## Allgemein

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Usv-Typ                                             | Online-Doppelwandlung |
| Produkt Web-Unterfamilie                            | High density          |
| Anzahl Der Freien Steckplätze Für Leistungsmodule   | 0                     |
| Anzahl Der Belegten Steckplätze Des Leistungsmoduls | 0                     |
| Redundant                                           | No                    |

## Abmessungen

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Farbe                   | Schwarz                   |
| Höhe                    | 43,2 cm                   |
| Breite                  | 26,3 cm                   |
| Tiefe                   | 71,5 cm                   |
| Produktgewicht          | 111,82 kg                 |
| Montageort              | Vorne                     |
| Montagepräferenz        | No preference             |
| Montagemodus            | Rack-montiert mit Bausatz |
| Zwei Pfoften Montierbar | 0                         |
| Usb-Kompatibel          | Yes                       |

## Eingang

|                               |                                                                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Netzwerkfrequenz              | 40 - 70 Hz automatische Erfassung                                                 |
| Anzahl Der Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G)<br>1 fest verdrahtet 5-adrig (3P + N + E) |
| Eingangsspannungsgrenzen      | 100 - 275 V einstellbar (halbe Last)<br>173 - 476 V einstellbar (halbe Last)      |

## Ausgang

|                                     |                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| Max. Konfigurierbare Leistung In Va | 10000 VA                                  |
| Max. Konfigurierbare Leistung In W  | 10000 W                                   |
| Ausgangsfrequenz                    | 50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchroisation       |
| Wave Type                           | Sinuswelle                                |
| Oberschwingungsverzerrung           | Weniger als 2 %                           |
| Scheitelfaktor                      | 3:1                                       |
| Bypass-Typ                          | Interner Bypass (automatisch und manuell) |

## Konformität

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzertifizierungen | CE<br>EAC<br>IRAM<br>RCM<br>VDE                                                    |
| Beschriftung            | CE-Kennzeichnung                                                                   |
| Normen                  | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Umgebung

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb    | 0...40 °C                    |
| Relative Luftfeuchtigkeit          | 0...95 %                     |
| Betriebshöhe                       | 0 - 10.000 ft                |
| Umgebungstemperatur Bei Lagerung   | -15...45 °C                  |
| Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung | 0...95 % nicht kondensierend |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0,00...15240,00 m            |
| Geräuschpegel                      | 55 dBA                       |
| Wärmeabgabe                        | 1947 Btu/h                   |
| Schutzart (Ip)                     | IP20                         |

## Kommunikation & Management

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Freie Steckplätze      | 1                                                               |
| Vorinstalliertes Gerät | Network management card 3 with environmental monitoring         |
| Alarm                  | Akustische und sichtbare Alarmer : priorisiert nach Schweregrad |
| Notabschaltung         | Ja                                                              |

## Überspannungsschutz und Filterung

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Anstieg Der Energiemenge | 480 J |
|--------------------------|-------|

## Verpackungseinheiten

|               |            |
|---------------|------------|
| Vpe 1 Art     | PCE        |
| Vpe 1 Menge   | 1          |
| Vpe 1 Höhe    | 46,1 cm    |
| Vpe 1 Breite  | 60 cm      |
| Vpe 1 Länge   | 100 cm     |
| Vpe 1 Gewicht | 126,554 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Garantie | 3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Energieeffizient   Take-back   Transparenz   RoHS/REACH

## Ressourcenleistung

- ✓

Energieeffizientes Produkt
- ✓

Take-Back Program Available

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.         |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Weee                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |