

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS SRT 2200 VA, 120 V

SRT2200XLA

Übersicht

Ausführung	Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit
Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Haupteingangsspannung	120 V
Produkt- Oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Hauptausgangsspannung	120 V
Bemessungsleistung In W	1800 W
Nennleistung In Va	2200 VA
Anschlussart Der Eingänge	NEMA 5-20-polig
Anschlussart Der Ausgänge	6 NEMA 5-20R 1 NEMA L5-20R
Kabellänge	1,83 m
Anzahl Der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	CD mit Software Dokumentations-CD Installationsanleitung Abnehmbare Stützfüße USB-Kabel Garantiekarte

Batterien und Überbrückungszeit

Laufzeit	View Runtime Graph
Effizienz	View Efficiency Graph
Batterietyp	Bleisäurebatterie
Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte	1
Anzahl Der Freien Batterieschächte	0
Aufladezeit Der Batterie	3 h
Anzahl Der Ersatzbatterien	1
Batteriespannung	72 V
Leistung Batterieladegerät	102 W bewertet
Batterielebensdauer	3...5 Jahr(e)
Ersatzbatterien	APCRBC141

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Verlängerte Laufzeit	1
----------------------	---

Allgemein

Usv-Typ	Online-Doppelwandlung
---------	-----------------------

Produkt Web-Unterfamilie	High density
--------------------------	--------------

Anzahl Der Leistungsmodule	1400
----------------------------	------

Anzahl Der Freien Steckplätze Für Leistungsmodule	0
---	---

Anzahl Der Belegten Steckplätze Des Leistungsmoduls	0
---	---

Redundant	No
-----------	----

Abmessungen

Farbe	Schwarz
-------	---------

Höhe	43,2 cm
------	---------

Breite	8,5 cm
--------	--------

Tiefe	58,4 cm
-------	---------

Produktgewicht	25 kg
----------------	-------

Montageort	Vorne
------------	-------

Montagepräferenz	Niedriger
------------------	-----------

Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
--------------	-----------------------

Zwei Pfofen Montierbar	0
------------------------	---

Usb-Kompatibel	Yes
----------------	-----

Montageposition	Vertikal
-----------------	----------

Eingang

Netzwerkfrequenz	40 - 70 Hz automatische Erfassung
------------------	-----------------------------------

Ausgang

Max. Konfigurierbare Leistung In Va	2200 VA
-------------------------------------	---------

Max. Konfigurierbare Leistung In W	1800 W
------------------------------------	--------

Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchrisation
------------------	------------------------------------

Wave Type	Sinuswelle
-----------	------------

Oberschwingungsverzerrung	Weniger als 2 %
---------------------------	-----------------

Scheitelfaktor	3:1
----------------	-----

Bypass-Typ	Interner Bypass (automatisch und manuell)
------------	---

Konformität

Produktzertifizierungen	ENERGY STAR V2.0 (USA)
-------------------------	------------------------

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
---------------------------------	-----------

Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
---------------------------	------------------------------

Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
--------------	---------------

Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Wärmeabgabe	535 Btu/h
Schutzart (Ip)	IP20

Kommunikation & Management

Freie Steckplätze	1
Alarm	Akustische und sichtbare Alarmer : priorisiert nach Schweregrad
Notabschaltung	Ja

Überspannungsschutz und Filterung

Anstieg Der Energiemenge	340 J
--------------------------	-------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	24,6 cm
Vpe 1 Breite	81 cm
Vpe 1 Länge	59,9 cm
Vpe 1 Gewicht	30,84 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	3 Jahre Reparatur oder Ersatz (außer Batterie) und 2 Jahre für Batterien
----------	--

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Energieeffizient Take-back Transparenz RoHS/REACH

Ressourcenleistung

Energieeffizientes Produkt

Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Umweltzertifizierungen

Energy Star® ENERGY STAR UPS V2.0 (USA)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung [REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie Konform mit Ausnahmen

Umweltproduktdeklaration [Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil [Entsorgungsinformationen](#)