

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS On-Line,  
1500VA, Rackmount 2U, 230V, 8x  
C13 IEC outlets, Network Card, W/  
rail kit, Used W/O Lithium-ion  
external battery

SRT1500UXI-NCLI

## Übersicht

|            |                                                                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Nicht zur Verwendung durch Verbraucher bestimmt. Hochleistungs-USV-Systeme mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit |
| Lieferzeit | Normalerweise auf Lager                                                                                                                        |

## Hauptmerkmale

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haupteingangsspannung        | 230 V                                                                                                                                       |
| Produkt- Oder Komponententyp | Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)                                                                                                   |
| Weitere Eingangsspannung     | 220 V<br>240 V                                                                                                                              |
| Hauptausgangsspannung        | 230 V                                                                                                                                       |
| Weitere Ausgangsspannung     | 220 V<br>240 V                                                                                                                              |
| Bemessungsleistung In W      | 1350 W                                                                                                                                      |
| Nennleistung In Va           | 1500 VA                                                                                                                                     |
| Anschlussart Der Eingänge    | IEC 60320 C14                                                                                                                               |
| Anschlussart Der Ausgänge    | 8 IEC 60320 C13                                                                                                                             |
| Anzahl Der Rack-Einheiten    | 2U                                                                                                                                          |
| Geliefertes Zubehör          | CD mit Software<br>Kommunikationskabel<br>Dokumentations-CD<br>Installationsanleitung<br>Abnehmbare Stützfüße<br>USB-Kabel<br>Garantiekarte |

## Batterien und Überbrückungszeit

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Laufzeit                              | <a href="#">View Runtime Graph</a> |
| Batterietyp                           | Externes Batteriesystem            |
| Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte | 0                                  |
| Anzahl Der Freien Batterieschächte    | 0                                  |
| Verlängerte Laufzeit                  | 1                                  |

## Allgemein

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Usv-Typ                  | Online-Doppelwandlung |
| Produkt Web-Unterfamilie | High density          |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Anzahl Der Freien Steckplätze Für Leistungsmodule   | 0  |
| Anzahl Der Belegten Steckplätze Des Leistungsmoduls | 0  |
| Redundant                                           | No |

## Abmessungen

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Farbe                   | Schwarz                   |
| Höhe                    | 8,5 cm                    |
| Breite                  | 43,2 cm                   |
| Tiefe                   | 59 cm                     |
| Produktgewicht          | 17,51 kg                  |
| Montagepräferenz        | No preference             |
| Montagemodus            | Rack-montiert mit Bausatz |
| Zwei Pfosten Montierbar | 0                         |
| Usb-Kompatibel          | Yes                       |
| Montageposition         | Vertikal                  |

## Eingang

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Netzwerkfrequenz         | 40 - 70 Hz automatische Erfassung  |
| Eingangsspannungsgrenzen | 50 - 150 V 40 % Last<br>80 - 150 V |

## Ausgang

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Max. Konfigurierbare Leistung In Va | 1500 VA                              |
| Max. Konfigurierbare Leistung In W  | 1350 W                               |
| Ausgangsfrequenz                    | 50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation |
| Wave Type                           | Sinuswelle                           |
| Oberschwingungsverzerrung           | Weniger als 2 %                      |
| Scheitelfaktor                      | 3:1                                  |
| Bypass-Typ                          | Integrierter Bypass                  |

## Konformität

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktzertifizierungen | CE<br>EAC<br>RCM<br>VDE                                                            |
| Beschriftung            | CE-Kennzeichnung                                                                   |
| Normen                  | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Umgebung

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Umgebungstemperatur Bei Betrieb | 0...40 °C                    |
| Relative Luftfeuchtigkeit       | 0...95 % nicht kondensierend |
| Betriebshöhe                    | 0 - 10.000 ft                |

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Umgebungstemperatur Bei Lagerung   | -15...45 °C                  |
| Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung | 0...95 % nicht kondensierend |
| Aufbewahrungshöhe                  | 0,00...15240,00 m            |
| Geräuschpegel                      | 50 dBA                       |
| Wärmeabgabe                        | 450 Btu/h                    |
| Schutzart (Ip)                     | IP20                         |

## Kommunikation & Management

|                        |                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Freie Steckplätze      | 0                                                               |
| Vorinstalliertes Gerät | Network management card 3 with environmental monitoring         |
| Alarm                  | Akustische und sichtbare Alarmer : priorisiert nach Schweregrad |
| Notabschaltung         | Ja                                                              |

## Überspannungsschutz und Filterung

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Anstieg Der Energiemenge | 340 J |
|--------------------------|-------|

## Verpackungseinheiten

|               |          |
|---------------|----------|
| Vpe 1 Art     | PCE      |
| Vpe 1 Menge   | 1        |
| Vpe 1 Höhe    | 24,5 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 81 cm    |
| Vpe 1 Länge   | 60 cm    |
| Vpe 1 Gewicht | 28,21 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Garantie | 5 Jahre Reparatur oder Austausch |
|----------|----------------------------------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Energieeffizient   Take-back   Transparenz   RoHS/REACH

Ressourcenleistung

- ✓

Energieeffizientes Produkt
- ✓

Take-Back Program Available

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                         |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                     |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information. |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                       |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                  |