

Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC Smart-UPS Ultra On-Line Lithium-Ionen, 8KVA/8KW, 4HE Rack/Tower, 230V

SRTL8KRM4UI

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager
------------	-------------------------

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	220 - 240 V AC
Produkt- Oder Komponententyp	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Other Input Voltage	220 - 240 V
Main Output Voltage	220/230/240 V AC 1 Phase
Other Output Voltage	220/230/240 V
Bemessungsleistung In W	8000 W
Nennleistung In Va	8000 VA
Input Connection Type	Hard Wire 3-wire 46 A
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19
Typ Des Ausgangssteckers	Fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G) 1
Anzahl Der Rack-Einheiten	4U
Anzahl Der Kabel	1
Batterietyp	Li-Ion (Lithium-Ionen)
Geliefertes Zubehör	Temperaturfühler USB-Kabel Rack-Montage-Hardware Zugentlastung StabilisierungsfüÙe

Batterien und Überbrückungszeit

Laufzeit	View Runtime Graph
Effizienz	View Efficiency Graph
Anzahl Der Gefüllten Batterieschächte	0
Anzahl Der Freien Batterieschächte	0
Aufladezeit Der Batterie	1,5 h
Anzahl Der Ersatzbatterien	2
Batteriespannung	180 V
Leistung Batterieladegerät	1200 W bewertet
Batterielebensdauer	5...10 Jahr(e)

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verlängerte Laufzeit	1
----------------------	---

Allgemein

Produkt Unterkategorie (Web)	High density
Anzahl Der Freien Steckplätze Für Leistungsmodule	0
Redundant	No

Abmessungen

Farbe	Silbergrau
Höhe	175 mm
Breite	432 mm
Tiefe	832 mm
Produktgewicht	55 kg
Montageort	Vorne
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Rack-montiert mit Bausatz Mastmontage mit Bausatz
Usb-Kompatibel	Yes
Montageposition	Horizontal Vertikal

Eingang

Netzwerkfrequenz	40 - 70 Hz automatische Erfassung
Anzahl Der Eingangsanschlüsse	1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH + N + G)

Ausgang

Max. Konfigurierbare Leistung In W	8000 W
Oberschwingungsverzerrung	Weniger als 5 %
Ausgangsfrequenz	50/60 Hz +/-3 Hz Netzsynchronisation
Scheitelfaktor	3:1
Usv-Type	Online-Doppelwandlung
Wave Type	Sinuswelle
Bypass-Type	Interner Bypass (automatisch und manuell)
Laufzeit Bei Volllast	00:07:00 8.000 W
Laufzeit Bei Halblast	00:15:00 4.000 W
Max. Konfigurierbare Leistung In Va	8000 VA

Konformität

Produktzertifizierungen	VDE
Beschriftung	CE-Kennzeichnung UKCA
Normen	EN/IEC 62040-1 IEC 62040-2 EN/IEC 62040-2

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Betriebshöhe	0 - 10.000 ft
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-15...45 °C
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 % nicht kondensierend
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Geräuschpegel	55 dB
Wärmeabgabe	1900 Btu/h
Schutzart (Ip)	IP20

Kommunikation & Management

Freie Steckplätze	1
Vorinstalliertes Gerät	Network management card with environmental monitoring
Bedienfeld	Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole
Alarm	Akustische und sichtbare Alarmer : priorisiert nach Schweregrad
Notabschaltung	Ja

Überspannungsschutz und Filterung

Anstieg Der Energiemenge	1410 J
--------------------------	--------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	63 cm
Vpe 1 Breite	65 cm
Vpe 1 Länge	100 cm
Vpe 1 Gewicht	88,5 kg
Scc14	1073130457849

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	5 years repair or replace
----------	---------------------------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen