



DI-16 Modul: 16 digitale Eingänge

SXWDI16XX10001

EAN Code: 7332552009662

Hauptmerkmale

Produktgewicht	194 g
Produkt- Oder Komponententyp	E/A-Modul
Kurzbezeichnung Des Geräts	DI-16
Höhe	114 mm
Flammenfestigkeit	UL94V0-5VB
Breite	30 mm
Produktzertifizierungen	ICES-003 FCC Teil 15 Klasse B CE RCM
Leistungsaufnahme In Va	1,6 W
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...70 °C
Tiefe	64 mm
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Schutzart (Ip)	IP20
Eingangs-/Ausgangstyp	Digitaleingang
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Produktname	E/A-Module
Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	EcoStruxure Building Operation

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Stecksocket
Steuerungstyp	Ohne
Taktfrequenz	25 Hz
Diskrete Eingangsnummer	16
Diskrete Eingangsspannung	24 V
Montagehalterung	Wand DIN-Schiene
Lokale Signalisierung	LED (grün/rot) für hoher Signalpegel LED (grün/rot) für niedriger Signalpegel
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 Klemmensocket

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	UL 864
	UL 916
	FCC CFR 47 Teil 15
Material	ABS + PC

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	9 cm
Vpe 1 Breite	5,7 cm
Vpe 1 Länge	11,7 cm
Vpe 1 Gewicht	156,6 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja

✓

Pvc-Frei

✓

Produkt Mit Halogenfreien
Kunststoffteilen Und Kabeln

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen