


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Controller, EasyLogic, MP-C,
BACnet MS/TP, 28 universelle
Eingänge/Ausgänge, 8
Relaisausgänge

SXWMPC36AM10001

EAN Code: 3606482219380

Hauptmerkmale

Geräteanwendung	HLK
Produkt- Oder Komponententyp	Feldsteuerung
Kurzbezeichnung Des Geräts	MP-C-36A-M
Funktion Verfügbar	Programmierbar Intelligenter Sensoreingang
Topologie	Verkettung
Modell	MP-C-36A-MA
Farbe	Schwarz
Baureihe	EasyLogic
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Breite	234 mm
Montagemodus	DIN-Schienenmontage Schalttafelmontage
Produktzertifizierungen	RCM cUL-gelistet UL-gelistet
Max. Leistungsaufnahme In W	6 W
Leistungsaufnahme In Va	12 VA
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C
Displaytyp	Ohne Display
Schutzart (Ip)	IP20
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C at normal operation
Eingangs-/Ausgangstyp	28 Universal-E/A
Eingangsspannung	0...10 V DC für Universaleingang
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % rF, nicht kondensierend
Speichertyp	8 kB FRAM 32 MB Flash 128 MB RAM
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V AC +/-20 % 24 - 30 V DC
Anzahl Der Ausgänge	8 Form A Relaisausgang
Höhe	110 mm
Tiefe	64 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart	MOV suppression Interne Sicherung
Ausgangsspannung	0 - 10 V DC für Form A Relaisausgang für Universalausgang
Baureihe	EasyLogic
Baureihe	EasyLogic

Zusatzmerkmale

Produktmarke	Schneider Electric
Taktfrequenz	25 Hz
Sicherungsdauer	7 Tage
Flammenfestigkeit	UL94-V0
Kommunikationsport-Protokoll	BACnet MS/TP
Prozessorname	ARM Cortex-A7 dual core
Normen	UL 916 ICES-003 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 UL 2043
Kompatible Produktfamilie	EasyLogic Steuerung
Leistungsaufnahme In Va	10 VA

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7 cm
Vpe 1 Breite	12,4 cm
Vpe 1 Länge	23,8 cm
Vpe 1 Gewicht	611 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	11
Vpe 2 Höhe	30 cm
Vpe 2 Breite	30 cm
Vpe 2 Länge	40 cm
Vpe 2 Gewicht	8,721 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen