

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic Raumcontroller RP-C-12C-24V ADV

SXWRCF12C10002

EAN Code: 3606489549862

Hauptmerkmale

Geräteanwendung	HLK Niederspannungs-Gebläsekonvektor Kühlbalken Niederspannungsdacheinheit
Produkt- Oder Komponententyp	Feldsteuerung
Kurzbezeichnung Des Geräts	RP-C-12C-F-24V
Funktion Verfügbar	Programmierbar Intelligenter Sensoreingang
Modell	RP-C-12C-F-24V
Farbe	Schwarz
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Breite	180 mm
Montagemodus	DIN-Schienenmontage Schalttafelmontage
Produktzertifizierungen	RCM cUL-gelistet UL-gelistet
Leistungsaufnahme In Va	23 VA
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...70 °C
Taktabweichung	+/-1 Minute/Monat
Schutzart (Ip)	IP20
Eingangs-/Ausgangstyp	4 Universal-E/A
Eingangsspannung	-0,5 - 24 V DC für Universaleingang
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % rF, nicht kondensierend
Speichertyp	128 kB Sicherung 6 MB RAM
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	Ethernet 10/100BASE-TX
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V AC +/-15 % 24 - 30 V DC 23 - 33 V DC
Anzahl Der Ausgänge	4 Halbleiterrelais-Ausgang 3 Form A Relaisausgang 1 Relaisausgang
Produktgewicht	0,39 kg
Anzahl Der Anschlüsse	2, Verbindungstyp: RJ45 1, Verbindungstyp: USB Typ A Buchse 1, Verbindungstyp: USB-Geräte-Anschluss Typ Mini-B

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Zusatzmerkmale

Sicherungsdauer	7 Tage
Flammenfestigkeit	UL94-5VB
Kommunikationsport-Protokoll	BACnet IP Bluetooth 5.0 LE 2,4 GHz BACnet MS/TP
Normen	EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC Teil 15, Abschnitt A, Klasse B FCC Teil 15, Abschnitt C, Klasse B UL 2043 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 ETSI EN 300 328 ETSI EN 300 328:v2.1.1

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6,7 cm
Vpe 1 Breite	12,5 cm
Vpe 1 Länge	18,5 cm
Vpe 1 Gewicht	435 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Pvc-Frei

✓

Produkt Mit Halogenfreien
Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen