

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic RP-C-16B-F-230V Pro Raumcontroller

SXWRCF16B10002

EAN Code: 3606482135499

Hauptmerkmale

Geräteanwendung	HLK Niederspannungs-Gebläsekonvektor Kühlbalken
Produkt- Oder Komponententyp	Feldsteuerung
Kurzbezeichnung Des Geräts	RP-C-16B-F-230V
Funktion Verfügbar	Programmierbar Intelligenter Sensoreingang
Farbe	Schwarz
Baureihe	SpaceLogic
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Breite	180 mm
Montagemodus	DIN-Schienenmontage Schalttafelmontage
Produktzertifizierungen	RCM cUL-gelistet UL-gelistet
Leistungsaufnahme In Va	65 VA
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...70 °C
Taktabweichung	+/-1 Minute/Monat
Schutzart (Ip)	IP20
Eingangs-/Ausgangstyp	8 Universal-E/A
Eingangsspannung	-0,5 - 24 V DC für Universaleingang
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % rF, nicht kondensierend
Speichertyp	128 MB intern 64 MB Flash 128 kB FRAM
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	Ethernet 10/100BASE-TX
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC +/-10 %
Anzahl Der Ausgänge	3 Form A Relaisausgang 1 Relaisausgang 4 Halbleiterrelais-Ausgang
Höhe	110 mm
Produktgewicht	0,72 kg
Tiefe	64 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart	Interne Sicherung Durch Varistor integriert
Anzahl Der Anschlüsse	2, Verbindungstyp: RJ45 1, Verbindungstyp: USB Typ A Buchse 1, Verbindungstyp: USB-Geräte-Anschluss Typ Mini-B
Baureihe	SpaceLogic

Zusatzmerkmale

Produktname	RP-C Pro
Analoger Eingangstyp	Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 0 - 2 mA Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 0 - 10 V Eingangsspannung Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 20 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 10 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 2,2 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 1,8 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 1 kOhm Anschluss von Sonden
Flammenfestigkeit	UL94-5VB
Sicherungsdauer	7 Tage
Kommunikationsport-Protokoll	BACnet IP Bluetooth 5.0 LE 2,4 GHz BACnet MS/TP
Prozessorname	ARM Cortex-A7
Normen	EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC Teil 15, Abschnitt A, Klasse B FCC Teil 15, Abschnitt C, Klasse B UL 2043 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 ETSI EN 300 328 ETSI EN 300 328:v2.1.1

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	7,5 cm
Vpe 1 Breite	12,5 cm
Vpe 1 Länge	18,5 cm
Vpe 1 Gewicht	554 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen