

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Erweiterung SmartX Raum-Controller - Multisensor

SXWREMSBLE10001

EAN Code: 3606489856779

Hauptmerkmale

Produkt- Oder Komponententyp	Präsenzmelder und Helligkeitssensor
Geräteanwendung	HLK
Farbe	Weiß
Tiefe	47 mm
Produktgewicht	83 g
Schutzart (Ip)	IP20
Lokale Signalisierung	1 LED Status
Montagehalterung	Decke
Relative Luftfeuchtigkeit	20...90 %
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Flammenfestigkeit	UL94-V0
Produktzertifizierungen	IC RCM FCC CE UL/cUL-gelistet
Normen	UL 2043 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 FCC ID DVE - drahtlos
Leistungsaufnahme In W	0,3 W
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	RS485
Bewegungserkennungsbereich	8 m
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...70 °C
Kurzbezeichnung Des Geräts	RP-C-EXT-MS-BLE
Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	EcoStruxure Building Operation
Sensortyp	PIR

Zusatzmerkmale

Durchmesser	97,5 mm
Befestigungsmodus	Durch Konsolen
Objektivtyp	Fresnel

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Geliefertes Zubehör	Montagehalterungen Ring
Material	Kunststoff
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Building Operation SmartX-Raum-Steuergerät Programmierbare Steuerungen EcoStruxure Building Operation Software
Speichertyp	256 kB SRAM intern 1.024 kB Flash intern 2 MB Flash extern
Prozessorname	ARM Cortex-M4 at 38,4 MHz
Elektromagnetische Verträglichkeit	Emissionsnorm für Wohn-, Geschäfts- und Leichtindustriebereiche: , entspricht EN 61000-6-3 Emissionsnorm für Wohn-, Geschäfts- und Leichtindustriebereiche: , entspricht EN 50491-5-2 Emissionstests: , Klasse B, entspricht FCC Teil 15, Abschnitt B Störfestigkeit für industrielle Umgebungen: , entspricht EN 61000-6-2 Störfestigkeit für industrielle Umgebungen: , entspricht EN 50491-5-3 Abgestrahlte Emission: , entspricht EN 300-328

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,3 cm
Vpe 1 Breite	12,3 cm
Vpe 1 Länge	11,5 cm
Vpe 1 Gewicht	144 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	30
Vpe 2 Höhe	30 cm
Vpe 2 Breite	30 cm
Vpe 2 Länge	40 cm
Vpe 2 Gewicht	4,761 kg
Vpe 3 Art	P06
Vpe 3 Menge	240
Vpe 3 Höhe	75 cm
Vpe 3 Breite	60 cm
Vpe 3 Länge	80 cm
Vpe 3 Gewicht	46,588 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen