

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Controller, EasyLogic, RP-V,
BACnet MS/TP, 2 universelle
Eingänge/Ausgänge, 3
Halbleiterrelaisausgänge

SXWRPV5CM10001

EAN Code: 3606482219335

Hauptmerkmale

Geräteanwendung	Variable air volume
Produkt- Oder Komponententyp	Feldsteuerung
Kurzbezeichnung Des Geräts	RP-V-5C-M
Funktion Verfügbar	Integrated actuator Integrated air flow sensor Programmierbar Intelligenter Sensoreingang
Topologie	Verkettung
Modell	RP-V-5C-M
Farbe	Schwarz
Baureihe	EasyLogic
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Breite	168 mm
Montagemodus	Damper shaft mount
Produktzertifizierungen	RCM CE cUL-gelistet UL-gelistet
Leistungsaufnahme In Va	11 VA
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C
Displaytyp	Ohne Display
Schutzart (Ip)	IP20
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C at normal operation
Eingangs-/Ausgangstyp	2 Universal-E/A
Eingangsspannung	0...10 V DC für Universaleingang
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % rF, nicht kondensierend
Speichertyp	6 MB intern 32 MB Flash
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	RS485
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V AC +/-15 %
Anzahl Der Ausgänge	3 Halbleiterrelais-Ausgang
Höhe	201 mm
Produktgewicht	0,972 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tiefe	65 mm
Schutzart	MOV suppression Interne Sicherung
Ausgangsspannung	0 - 10 V DC für analog output
Baureihe	EasyLogic
Baureihe	EasyLogic

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	BACnet-Feldcontroller
Produktmarke	Schneider Electric
Taktfrequenz	25 Hz
Sicherungsdauer	7 Tage
Flammenfestigkeit	UL94-V0
Kommunikationsport-Protokoll	BACnet MS/TP
Stellglied	Klappe10 Nm 0...90 ° 9,5...12,7 mm
Prozessorname	ARM Cortex-A7 single core 500 MHz SRAM 6 MB FRAM 8 kB Flash 32 MB
Normen	UL 916 ICES-003 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 2043 EN 61000-6-3 EN 50491-5-2
Kompatible Produktfamilie	EasyLogic Steuerung
Leistungsaufnahme In Va	11 VA

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	10 cm
Vpe 1 Breite	23 cm
Vpe 1 Länge	20 cm
Vpe 1 Gewicht	1,202 kg
Vpe 2 Art	S02
Vpe 2 Menge	5
Vpe 2 Höhe	15 cm
Vpe 2 Breite	30 cm
Vpe 2 Länge	40 cm
Vpe 2 Gewicht	6,325 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen