

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic Automation Server AS-B-24 Secure Boot (HW)

SXWASB24PX10001

EAN Code: 3606482135444

Hauptmerkmale

Kommunikationsdienst	Modbus TCP-Server Modbus TCP-Client E-Mail-Benachrichtigung über SMTPS SNMP-Netzwerkmanagement SMTP E-Mail-Benachrichtigung
Produkt- Oder Komponententyp	Steuerungssystem
Kurzbezeichnung Des Geräts	AS-B-24-P
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Breite	198 mm
Produktzertifizierungen	ICES-003 BTL FCC Teil 15 Klasse B cULus CE RCM
Max. Leistungsaufnahme In W	10 W
Leistungsaufnahme In Va	15 VA
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...70 °C
Taktabweichung	+/- 52 s/Monat
Displaytyp	FSTN transfective LCD
Schutzart (Ip)	IP20
Displayauflösung	128 x 64 Pixel
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Eingangs-/Ausgangstyp	16 Universal-E/A
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Speichertyp	256 MB FRAM 2 GB Flash
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	19...29 V AC 21 - 33 V DC
Anzahl Der Eingänge	4 digital
Anzahl Der Ausgänge	4 Relais
Höhe	114 mm
Produktgewicht	5,04 kg
Tiefe	64 mm
Anzahl Der Anschlüsse	2 Ethernet

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Baureihe	EcoStruxure Building Operation
----------	--------------------------------

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Xenta I/NET Continuum Balco Satchwell Honeywell Johnson Control
Produktmarke	Schneider Electric
Taktfrequenz	25 Hz
Webdienste	TLS 1.0 Programmierbare Skripts: Zusammenfassung der Alarmer, Report-Management HTTP-Server
Anzeigefarbe	Monochromatisch
Montagehalterung	DIN-Schiene
Analoger Eingangstyp	Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 0 - 20 mA Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 0 - 10 V Eingangsspannung Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 20 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 10 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 2,2 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 1,8 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 1 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 10 kOhm mit Nebenschlusswiderstand
Integrierte Verbindungsart	USB 2.0 Typ A USB Typ Mini-B Ethernet mit RJ45 Anschluss Serielle Verbindung mit RS485 Anschluss
Anzeigetyp	FSTN transfective LCD 36 x 17 mm
Flammenfestigkeit	UL94V0-5VB
Kommunikationsport-Protokoll	BACnet Modbus TCP Master RS485 Modbus TCP slave RS485 HTTPS RJ45 HTTP RJ45
Echtzeituhr	Mit
Versorgung	Stromversorgung: 24 V, <0,5 A
Prozessorname	Spear 320s
Normen	UL 916 FCC CFR 47 Teil 15
Material	ABS/PC
Elektrische Verbindung	Stecksocket TerminalMit manuellem Override-Schalter

Montage

Temperaturfühler-Typ	LG-Ni 1000 -50 - 150°C Ni 1000 -50 - 150°C Pt 1000 -50 - 150°C
----------------------	--

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	19,8 cm

Vpe 1 Breite	11 cm
Vpe 1 Länge	6,4 cm
Vpe 1 Gewicht	504 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja

✓

Pvc-Frei

✓

Produkt Mit Halogenfreien
Kunststoffteilen Und Kabeln

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen