

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic-Steuerung - AS-B-24 24 I/O, BACnet MS/TP, Modbus

SXWASB24X10001

EAN Code: 3606480908965

Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung Des Geräts	AS-B-24
Produkt- Oder Komponententyp	Steuerungssystem
Kommunikationsdienst	Modbus TCP-Server Modbus TCP-Client E-Mail-Benachrichtigung über SMTPS SNMP-Netzwerkmanagement SMTP E-Mail-Benachrichtigung
Produktzertifizierungen	ICES-003 BTL FCC Teil 15 Klasse B cULus CE RCM
Breite	198 mm
Max. Leistungsaufnahme In W	10 W
Leistungsaufnahme In Va	15 VA
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Displaytyp	FSTN transflective LCD
Taktabweichung	+/- 52 s/Monat
Displayauflösung	128 x 64 Pixel
Schutzart (Ip)	IP20
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Eingangs-/Ausgangstyp	16 Universal-E/A
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Speichertyp	256 MB FRAM 2 GB Flash
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	19...29 V AC 21 - 33 V DC
Anzahl Der Eingänge	4 digital
Anzahl Der Ausgänge	4 Relais
Höhe	114 mm
Produktgewicht	5,04 kg
Tiefe	64 mm
Anzahl Der Anschlüsse	2 Ethernet

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Baureihe	EcoStruxure Building Operation
----------	--------------------------------

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Xenta I/NET Continuum Balco Satchwell Honeywell Johnson Control
Produktmarke	Schneider Electric
Taktfrequenz	25 Hz
Webdienste	TLS 1.0 Programmierbare Skripts: Zusammenfassung der Alarmer, Report-Management HTTP-Server
Anzeigefarbe	Monochromatisch
Montagehalterung	DIN-Schiene
Flammenfestigkeit	UL94V0-5VB
Elektrische Verbindung	Stecksockel TerminalMit manuellem Override-Schalter
Versorgung	Stromversorgung: 24 V, <0,5 A
Integrierte Verbindungsart	USB 2.0 Typ A USB Typ Mini-B Ethernet mit RJ45 Anschluss Serielle Verbindung mit RS485 Anschluss
Analoger Eingangstyp	Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 0 - 20 mA Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 0 - 10 V Eingangsspannung Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 20 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 10 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 2,2 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 1,8 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 1 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 10 kOhm mit Nebenschlusswiderstand
Anzeigetyp	FSTN transfective LCD 36 x 17 mm
Kommunikationsport-Protokoll	BACnet Modbus TCP Master RS485 Modbus TCP slave RS485 HTTPS RJ45 HTTP RJ45
Echtzeituhr	Mit
Prozessorname	Spear 320s
Normen	UL 916 FCC CFR 47 Teil 15
Material	ABS/PC

Montage

Temperaturfühler-Typ	LG-Ni 1000 -50 - 150°C Ni 1000 -50 - 150°C Pt 1000 -50 - 150°C
----------------------	--

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	6,8 cm

Vpe 1 Breite	11,5 cm
Vpe 1 Länge	20,0 cm
Vpe 1 Gewicht	460,0 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	6,281 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Pvc-Frei

✓

Produkt Mit Halogenfreien
Kunststoffteilen Und Kabeln

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen