

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic Feldcontroller MP-C,
BACnet/IP, 15 Punkte, 8
universelle Eingänge/Ausgänge
Typ Ub, 6 digitale Triac-Aus.

SXWMPC15A10001

EAN Code: 3606481355447

Hauptmerkmale

Max. Anzahl Von E/A-Erweiterungsmodulen	3
Geräteanwendung	Niederspannungs-Gebläsekonvektor
Produkt- Oder Komponententyp	Feldsteuerung
Kurzbezeichnung Des Geräts	MP-C-15A
Funktion Verfügbar	Programmierbar Intelligenter Sensoreingang
Topologie	Stern Verkettung Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
Modell	MP-C-15A
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Breite	153 mm
Montagemodus	DIN-Schienenmontage Schalttafelmontage
Produktzertifizierungen	RCM CE cUL-gelistet UL-gelistet
Max. Leistungsaufnahme In W	12 W
Leistungsaufnahme In Va	22 VA
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C
Taktabweichung	+/-1 Minute/Monat
Schutzart (Ip)	IP20
Eingangs-/Ausgangstyp	8 Universal-E/A
Eingangsspannung	-0,5 - 24 V DC für Universaleingang
Speichertyp	123 kB Sicherung 32 MB Flash 128 MB RAM
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	Ethernet 10/100BASE-TX
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V AC +/-20 % 24 - 30 V DC 21 - 33 V DC
Anzahl Der Ausgänge	6 triac output 1 Relaisausgang
Tiefe	64 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart	MOV suppression Interne Sicherung
Ausgangsspannung	250 V AC, 12 A für high power relay output 24 V DC, 12 A für high power relay output -0.5...24 V DC für Universalausgang 24 V AC für triac output
Ausgangsstrom	0.5 A max triac output
Anzahl Der Anschlüsse	2, Verbindungstyp: RJ45 1, Verbindungstyp: USB Typ A Buchse 1, Verbindungstyp: USB-Geräte-Anschluss Typ Mini-B

Zusatzmerkmale

Sicherungsdauer	7 Tage
Flammenfestigkeit	UL94-5V
Kommunikationsprotokoll	BACnet IP
Normen	UL 916 ICES-003 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC Teil 15, Abschnitt B, Klasse B
Kompatible Produktfamilie	SpaceLogic IP Steuerung

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	70 cm
Vpe 1 Breite	124 cm
Vpe 1 Länge	163 cm
Vpe 1 Gewicht	358 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja

✓

Pvc-Frei

✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen