

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SpaceLogic MP-V Controller, BACnet/IP/MSTP, 7 I/Os, 3 Universaleingänge, 3 digitale Triac-Ausgänge und 1 Analogausgang

SXWMPV7AX10002

EAN Code: 3606482208483

Hauptmerkmale

Max. Anzahl Von E/A-Erweiterungsmodulen	3
Geräteanwendung	Variable air volume
Produkt- Oder Komponententyp	Feldsteuerung
Kurzbezeichnung Des Geräts	MP-V-7A
Funktion Verfügbar	Integrated actuator Integrated air flow sensor Programmierbar Intelligenter Sensoreingang
Topologie	Stern Verkettung Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
Modell	MP-V-7A
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Breite	161 mm
Montagemodus	Damper shaft mount
Produktzertifizierungen	RCM CE cUL-gelistet UL-gelistet
Leistungsaufnahme In Va	21 VA
Drehmoment	0,68 Nm
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C
Taktabweichung	+/-1 Minute/Monat
Schutzart (Ip)	IP20
Eingangsspannung	-0,5 - 24 V DC für Universaleingang
Speichertyp	123 kB Sicherung 32 MB Flash 128 MB RAM
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	Ethernet 10/100BASE-TX
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V AC +/-20 %
Anzahl Der Eingänge	3 Universaleingang
Anzahl Der Ausgänge	3 triac output 1 analog output
Höhe	198 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tiefe	63 mm
Schutzart	MOV suppression Interne Sicherung
Ausgangsspannung	0 - 10 V DC für analog output 24 V AC für triac output
Ausgangsstrom	0 - 20 mA Analogausgang 0.5 A max triac output
Anzahl Der Anschlüsse	2, Verbindungstyp: RJ45 1, Verbindungstyp: USB Typ A Buchse 1, Verbindungstyp: USB-Geräte-Anschluss Typ Mini-B

Zusatzmerkmale

Sicherungsdauer	7 Tage
Flammenfestigkeit	UL94-5V
Kommunikationsport-Protokoll	BACnet IP BACnet MS/TP
Stellglied	10 Nm
Normen	UL 916 ICES-003 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 2043 EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 FCC Teil 15, Abschnitt B, Klasse B
Kompatible Produktfamilie	SpaceLogic IP Steuerung

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	21,1 cm
Vpe 1 Breite	19,5 cm
Vpe 1 Länge	8,4 cm
Vpe 1 Gewicht	1,244 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen