

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Controller, EasyLogic, RP-C, BACnet MS/TP, 8 universelle Eingänge/Ausgänge, 4 Halbleiterrelaisausgänge

SXWRCF12AM10001

EAN Code: 3606482219342

Hauptmerkmale

Geräteanwendung	Niederspannungs-Gebläsekonvektor Kühlbalken
Produkt- Oder Komponententyp	Feldsteuerung
Kurzbezeichnung Des Geräts	RP-C-12A-M-24V
Funktion Verfügbar	Programmierbar Intelligenter Sensoreingang
Topologie	Verkettung
Modell	RP-C-F12A-M
Farbe	Schwarz
Baureihe	EasyLogic
Netzwerkfrequenz	50 Hz 60 Hz
Breite	181 mm
Montagemodus	DIN-Schienenmontage Schalttafelmontage
Produktzertifizierungen	RCM cUL-gelistet UL-gelistet
Max. Leistungsaufnahme In W	8 W
Leistungsaufnahme In Va	14 VA
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...70 °C
Displaytyp	Ohne Display
Schutzart (Ip)	IP20
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C at normal operation
Eingangs-/Ausgangstyp	8 Universal-E/A
Eingangsspannung	0...10 V DC für Universaleingang
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % rF, nicht kondensierend
Speichertyp	6 MB intern 32 MB Flash
Unterstützung Von Kommunikationsanschlüssen	RS485
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V AC +/-15 %
Anzahl Der Ausgänge	0 Form A Relaisausgang 0 Relais Form C
Höhe	110 mm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Tiefe	64 mm
Schutzart	Interne Sicherung MOV suppression
Ausgangsspannung	0 - 10 V DC für analog output
Baureihe	EasyLogic
Baureihe	EasyLogic

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	BACnet-Feldcontroller
Produktmarke	Schneider Electric
Taktfrequenz	25 Hz
Sicherungsdauer	7 Tage
Flammenfestigkeit	UL94-V0
Kommunikationsport-Protokoll	BACnet MS/TP
Prozessorname	ARM Cortex-A7 single core 500 MHz SRAM 6 MB FRAM 8 kB Flash 32 MB
Normen	EN 61000-6-3 EN 50491-5-2 UL 2043 EN 61000-6-2 EN 50491-5-3 EN 60730-1 EN 60730-2-11 EN 50491-3 UL 916 ICES-003
Kompatible Produktfamilie	EasyLogic Steuerung
Leistungsaufnahme In Va	14 VA

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	12,2 cm
Vpe 1 Breite	6,6 cm
Vpe 1 Länge	18 cm
Vpe 1 Gewicht	376 g
Vpe 2 Art	S02
Vpe 2 Menge	7
Vpe 2 Höhe	39,8 cm
Vpe 2 Breite	29,9 cm
Vpe 2 Länge	15 cm
Vpe 2 Gewicht	3,062 kg
Vpe 3 Art	P06
Vpe 3 Menge	168
Vpe 3 Höhe	60 cm
Vpe 3 Breite	80 cm

Vpe 3 Länge	103 cm
Vpe 3 Gewicht	84 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)
- ✓

Pvc-Frei
- ✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen