

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Symmetra PX250/500, Schaltanlagen-Kit für Drittanbieter

SYOPT007

Übersicht

Ausführung	Ancillary Monitor Board, EPO-Verbindung und Trip Board sowie Verbindungskabel (50 m) für Installation der Schaltanlagen, die für parallele Symmetra PX 250/500 kW Systeme verwendet werden oder zusammen mit einem Maintenance Bypass Panel anderer Anbieter in Kombination mit der Symmetra PX 250/500 kW ohne MBwD USV eingesetzt werden.
Lieferzeit	Versand erfolgt normalerweise innerhalb von drei Wochen

Hauptmerkmale

Delivered Zubehör	Benutzerhandbuch
--------------------------	------------------

Abmessungen

Höhe	4,3 cm
Breite	9,3 cm
Tiefe	3,5 cm
Produktgewicht	0,45 kg

Konformität

Produktzertifizierungen	CE UL zugelassen
--------------------------------	---------------------

Umgebung

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...40 °C
Betriebshöhe	0 - 15.000 ft
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	0...40 °C
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m
Relative Feuchtigkeit Bei Lagerung	0...95 %

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	19,7 cm
Vpe 1 Breite	8 cm
Vpe 1 Länge	9,5 cm
Vpe 1 Gewicht	0,91 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

1 Jahr Garantie für Reparatur/Ersatz

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Konform

[EU-RoHS-Deklaration](#)
