

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Actassi S-110 Stecker RJ45 Keystone Ungeschirmt Cat6A Schwarz - Beutel x 1

VDIB1736XUBK

EAN Code: 3606489513054

Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produktname	Actassi S-110
Produkttyp	RJ45 Stecker
Gerätedarstellung	Zweiteiliger Entwurf
Farbton	Connector housing: schwarz (ABS + PC) Obere Abdeckung: transparent (PC) IDC cover: grün (PC)
Farbkonfiguration Der Verdrahtung	TIA-568A/B
Menge Pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

[In] Bemessungsstrom	1,5 A bei 25 °C
Spannungsfest	1000 V AC/DC Spitze, zwischen Kontakten
Kontaktwiderstand	20 MOhm
Isolationswiderstand	Anfänglicher Isolationswiderstand: > 500 MOhm bei 100 V DC
Awg-Kaliber	AWG 24...AWG 23
Beständigkeit	750 Zyklen
Kontaktstift	8 Pins von Kupferlegierung und vergoldet entspricht IEC 60603-7
Werkzeugtyp	Punch down tool Quick termination tool
Äußerer Kabeldurchmesser	0,9...1,4 mm
Kompatible Lan-Kabeltypen	UTP
Kategorie Des Kommunikationsnetzwerkes	6 A
Unterstützte Anwendungen	10GBASE-T
Unterstützte Anwendungen	PoE+ 30W (Power over Ethernet Plus) PoE+ (Power over Ethernet) PoE 15W (Power over Ethernet) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Anschlüsse - Klemmen	Insulation displacement contact
Übertragungsfrequenz	1...500 MHz
Art Der Aufstandsfläche	S-110 keystone
Höhe	0,02 m 22 mm
Länge	36 mm 0,04 m

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Breite	0,02 m 16 mm
--------	-----------------

Montage

Bereich Der Betriebstemperatur	-10...60 °C -10...60 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C -40...70 °C
Klimakategorie	40/070/21 (21 Tage)
Flammenfestigkeit	UL94-V0 entspricht UL-gelistet
Produktzertifizierungen	UL-gelistet
Normen	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-5 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 AS/NZS 3080:2003 UL 1863

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	13 cm
Vpe 1 Breite	13 cm
Vpe 1 Länge	18 cm
Vpe 1 Gewicht	12 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	24
Vpe 2 Höhe	13 cm
Vpe 2 Breite	13 cm
Vpe 2 Länge	18 cm
Vpe 2 Gewicht	288 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	192
Vpe 3 Höhe	30 cm
Vpe 3 Breite	30 cm
Vpe 3 Länge	40 cm
Vpe 3 Gewicht	2,665 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der **Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓	Frei Von Reach-Svhc
✓	Frei Von Giftigen Schwermetallen
✓	Quecksilberfrei
✓	Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich