



Actassi S-110 Stecker RJ45  
Keystone Ungeschirmt Cat6 A  
Schwarz - Beutel x 1

VDIB1772XU96

EAN Code: 3606480384653

Hauptmerkmale

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                          | Actassi                                                                   |
| Produkttyp                        | Netzwerksteckdose RJ45                                                    |
| Gerätedarstellung                 | Integrated one piece design                                               |
| Farbton                           | Drahtausrichter: dark blue (ABS + PC)<br>Connector: dunkelgrau (ABS + PC) |
| Farbkonfiguration Der Verdrahtung | 568 A/B                                                                   |
| Verpackungstyp                    | Karton                                                                    |
| Menge Pro Satz                    | Satz à 96 Stück                                                           |

Zusatzmerkmale

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| [In] Bemessungsstrom                   | 1,5 A bei 25 °C                                                                   |
| Spannungsfest                          | 1000 V AC/DC Spitze, zwischen Kontakten                                           |
| Kontaktwiderstand                      | 20 MOhm                                                                           |
| Isolationswiderstand                   | Anfänglicher Isolationswiderstand: >= 500 MOhm bei 100 V DC                       |
| Awg-Kaliber                            | AWG 24...AWG 23                                                                   |
| Beständigkeit                          | 750 Zyklen                                                                        |
| Kupplungsdämpfung                      | >= 35 dB bei 30...100 MHz<br>>= 75 - 20 x log(f) dB bei 100...1000 MHz            |
| Kontaktstift                           | 8 Pins von Kupferlegierung und vergoldet entspricht IEC 60603-7                   |
| Zugkraft                               | 50 N während 60 s                                                                 |
| Transverser Konvertierungsverlust      | >= 50 dB<br>>= 68 - 20 x log(f) dB bei 1...500000 kHz                             |
| Werkzeugtyp                            | Ohne Werkzeug                                                                     |
| Äußerer Kabeldurchmesser               | 0,9...1,4 mm                                                                      |
| Kompatible Lan-Kabeltypen              | UTP                                                                               |
| Kategorie Des Kommunikationsnetzwerkes | 6 A                                                                               |
| Unterstützte Anwendungen               | 10GBASE-T                                                                         |
| Unterstützte Anwendungen               | VoIP (Voice IP)<br>PoE+ (Power over Ethernet)<br>4PPoE 100W (Power over Ethernet) |
| Übertragungsfrequenz                   | 0...500 MHz                                                                       |
| Art Der Aufstandsfläche                | S-One                                                                             |
| Höhe                                   | 28 mm                                                                             |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|            |        |
|------------|--------|
| Länge      | 33 mm  |
| Breite     | 18 mm  |
| Zielregion | Europa |

## Montage

|                                |                                                                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich Der Betriebstemperatur | -40...70 °C                                                                                   |
| Klimakategorie                 | 40/070/21 (21 Tage)                                                                           |
| Flammenfestigkeit              | UL94-V0                                                                                       |
| Normen                         | ANSI/TIA-568-C.2<br>IEC 60603-7-5<br>ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2<br>UL 1863<br>IEC 60512-99-002 |

## Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| Vpe 1 Art     | PCE     |
| Vpe 1 Menge   | 1       |
| Vpe 1 Höhe    | 3 cm    |
| Vpe 1 Breite  | 2 cm    |
| Vpe 1 Länge   | 4 cm    |
| Vpe 1 Gewicht | 9 g     |
| Vpe 2 Art     | CAR     |
| Vpe 2 Menge   | 96      |
| Vpe 2 Höhe    | 7,8 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 16,5 cm |
| Vpe 2 Länge   | 36 cm   |
| Vpe 2 Gewicht | 930 g   |
| Vpe 3 Art     | S04     |
| Vpe 3 Menge   | 960     |
| Vpe 3 Höhe    | 30 cm   |
| Vpe 3 Breite  | 40 cm   |
| Vpe 3 Länge   | 60 cm   |
| Vpe 3 Gewicht | 10,7 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|