

Produktdatenblatt

Spezifikationen



UI-8/AO-V-4 Modul: 8 Universal I & 4 Analog O (0-10VDC)

SXWUI8V4X10001

Eingestellt am: 30.04.2024

EAN Code: 7332552009785

Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Produktgewicht	152 g
Produkt- Oder Komponententyp	E/A-Modul
Kurzbezeichnung Des Geräts	UI-8/AO-V-4
Höhe	114 mm
Flammenfestigkeit	UL94V0-5VB
Breite	90 mm
Produktzertifizierungen	ICES-003 FCC Teil 15 Klasse B CE RCM UL
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-20...70 °C
Tiefe	64 mm
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...50 °C
Schutzart (Ip)	IP20
Leistungsaufnahme In W	1 W
Eingangs-/Ausgangstyp	Universeller Eingang
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 % nicht kondensierend
Anzahl Der Ausgänge	4 analog output
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 V DC
Produktname	E/A-Module
Produktmarke	Schneider Electric
Baureihe	EcoStruxure Building Operation

Zusatzmerkmale

Elektrische Verbindung	Stecksockel
Steuerungstyp	Ohne
Produktkompatibilität	Continuum Johnson Control Balco I/NET Xenta Satchwell Honeywell

Taktfrequenz 25 Hz

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Diskrete Eingangsnummer	8
Montagehalterung	DIN-Schiene Wand
Analoger Eingangstyp	Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 0 - 20 mA Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 0 - 10 V Eingangsspannung Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 20 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 10 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 2,2 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 1,8 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 1 kOhm Anschluss von Sonden Konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 10 kOhm mit Nebenschlusswiderstand
Lokale Signalisierung	LED (grün/rot) für hoher Signalpegel LED (grün/rot) für niedriger Signalpegel
Kompatible Produktfamilie	EcoStruxure Building Operation TB-IO-W1 Klemmensockel
Normen	UL 864 UL 916 FCC CFR47 Teil 15
Material	ABS + PC

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	5,7 cm
Vpe 1 Breite	11,7 cm
Vpe 1 Länge	9,2 cm
Vpe 1 Gewicht	169,6 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja

✓

Pvc-Frei

✓

Produkt Mit Halogenfreien
Kunststoffteilen Und Kabeln

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen