

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Kompensationsanlage Auto, PowerLogic PFC, 275kvar, DR4,2 5,67%, 400V, 50Hz

VLVAF3P03515AE

EAN Code: 3606489477318

Hauptmerkmale

Netzspannung	400 V AC 50 Hz 415 V AC 50 Hz
Blindleistungsangabe	275 kvar
Betriebsmodus	Automatisch
Baureihe	PowerLogic
Kurzbezeichnung Des Geräts	automatischer Kondensatorblock mit Filterkreisdrossel
Produkt- Oder Komponententyp	Kondensatorbank

Zusatzmerkmale

Verschmutzungsgrad Des Netzes	Verschmutzt
[Gh/Sn] Oberschwingungsbelastung	25...50 %
[Thdu] Gesamte Oberschwingungsverzerrung Der Spannung	4...7 %
Abstimmungsfaktor	4,2
Abstimmfrequenz	210 Hz
Leistung Pro Stufe	25 kvar
Schrittweiser Aufbau	25 + 50 + 2 x 100
Position Des Anschlusses	Unten
Regler Typ	PowerLogic PFC-Controller VPL6
Kondensatortechnologie	PowerLogic PFC-Kondensator + Filterkreisdrossel
Beschreibung Der Pole	3P
Kondensator-Toleranz	-5 % bis 10 %
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	800 V
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	8 kV
Max. Zulässige Spannung	1,1 x Un (8 Stunden über 24 Stunden) entspricht IEC 60831
[Imp] Max. Dauerstrom	Kondensator: 1,8 x Zoll bei 480 V entspricht IEC 60831 Batterie: 1,31 x Zoll bei 400 V entspricht IEC 61439-2 Batterie: 1,19 x Zoll bei 415 V entspricht IEC 61439-2
Schutz Des Haupteingangsschalters	Ohne Schutz
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	35 kA bei 1 s (Icw)
Stufenschutztyp	Überlast: Oberschwingungssteuerung vom PowerLogic PFC-Controller Kurzschluss: Sicherung
Zugänglichkeit Für Den Betrieb	Vorne

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Farbe	Grau (RAL 7035)
Maximalgewicht	400 kg
Höhe	2000 mm
Breite	800 mm
Tiefe	600 mm
Geliefertes Zubehör	Hilfstransformator
Interner Spannungswandler	400/230 V - 630 VA
Funktion Verfügbar	Abwurfkontakt GenSet Alarmkontakt

Montage

Normen	IEC 61921 IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktzertifizierungen	ASEFA EAC CE
Montageort	Innenraum
Schutzart (Ip)	Umwelt: IP31 Sicherheit: IPxx B
Schutzart (Ik)	IK10
Relative Luftfeuchtigkeit	0...95 %
Betriebshöhe	<= 2.000 m
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-5...45 °C
Durchschnittliche Umgebungslufttemperatur Für Den Betrieb	35°C (jährlich) 45°C (über 24 Stunden)

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	210,0 cm
Vpe 1 Breite	80,0 cm
Vpe 1 Länge	120,0 cm
Vpe 1 Gewicht	402,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.