


Produktdatenblatt

Spezifikationen



BACnet MS/TP Kommunikationskarte - Altivar Prozess ATV600

VW3A3725

EAN Code: 3606481355430

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- Oder Komponententyp	Kommunikationsmodul

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	ATV600
Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess Modular Altivar Prozess ATV600
Kommunikationsprotokoll	BACnet MS/TP
Elektrische Verbindung	Schraubklemmenleiste 5-polige entfernbare Klemmenleiste, BACnet MS/TP
Übertragungsgeschwindigkeit	9,6, 19,2, 38,4, 76,8 kBit/s
Kommunikations-Service	AV, BV, MSV für BACnet MS/TP COV-Benachrichtigung
Kommunikationsnetztyp	RS485
Displaytyp	1 LED für Fehler 1 LED für Übertragungsaktivität 1 LED für Empfangsaktivität (RX) 1 LED für Modulstatus
Übertragungsmedium	2 verdrehte Zweidrahtleitungen
Produktgewicht	0,035 kg

Montage

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...65 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-25...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	5...95 % ohne Kondensation
Betriebshöhe	0 - 2.000 m
Aufbewahrungshöhe	0...3048 m
Vibrationsfestigkeit	1,5 mm (f = 3...13 Hz) 1 mm (f = 13...23 Hz) 2 Gn (f = 13...150 Hz)
Stoßfestigkeit	15 gn für 11 ms

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Elektromagnetische Verträglichkeit	EMV-Störfestigkeit entspricht IEC 61000-6-1 EMV-Störfestigkeit Ebene 2 entspricht IEC 60730-1 Elektrostatische Entladung Pegel 3B entspricht IEC 61000-4-2 Abgestrahlte HF-Felder Pegel 3A entspricht IEC 61000-4-3 Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Pegel 4B entspricht IEC 61000-4-4 Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen Level 3 entspricht IEC 61000-4-5 Leitungsgebundene HF-Störungen Pegel 3A entspricht IEC 61000-4-6 Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit Ebene 2 entspricht IEC 60730-1 Leitungsgebundene elektromagnetische Verträglichkeit entspricht IEC 61000-6-3
Produktzertifizierungen	BTL CSA UL 508 UL 873
Schutzart (Ip)	IP20

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	4,5 cm
Vpe 1 Breite	6,2 cm
Vpe 1 Länge	8,8 cm
Vpe 1 Gewicht	64,0 g
Vpe 2 Art	S03
Vpe 2 Menge	100
Vpe 2 Höhe	30,0 cm
Vpe 2 Breite	30,0 cm
Vpe 2 Länge	40,0 cm
Vpe 2 Gewicht	6,871 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen

Ja

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich