



## Harmony kontaktelement med 1xNO kontakt og skrueterminaler

ZBE101

EAN-nr: 3389110089479

### Egenskaber

|                          |                                                                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktserie             | Harmony XB5<br>Harmony XB4                                                                                                                       |
| Produkttype              | Kontaktelement                                                                                                                                   |
| Enheds Forkortelse       | ZBE                                                                                                                                              |
| Mindst Mulige Salgsantal | 5                                                                                                                                                |
| Ip Kapslingsklasse       | IP20 i henhold til IEC 60529                                                                                                                     |
| Kontaktbetjening         | Langsom bryde                                                                                                                                    |
| Klemrække type           | Enkelt                                                                                                                                           |
| Kontaktbrug              | Standard kontakter                                                                                                                               |
| Tilslutningsklemmer      | Skrueklemmer, <= 2 x 1.5 mm² Med kabeltulle i henhold til IEC 60947-1<br>Skrueklemmer, >= 1 x 0.22 mm² Uden kabeltulle i henhold til IEC 60947-1 |

### Produktinformationer

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vægt                                     | 0,011 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kontakttype Og Sammensætning             | 1 NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Positiv Åbning                           | Uden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Arbejdsbevægelse                         | 2,6 mm (NO skiftende elektrisk tilstand)<br>4,3 mm (total vandring)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Drivkraft                                | 2,3 N NO skiftende elektrisk tilstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mekanisk Holdbarhed                      | 10000000 kredsløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilspændingsmoment                       | 0,8...1,2 N.m i henhold til IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Skruehovedtype                           | Stjerne kompatibel med Pozidriv Nr 1 skruetrækker<br>Slidset kompatibel med Flad 4 mm skruetrækker<br>Slidset kompatibel med Flad 5.5 mm skruetrækker                                                                                                                                                                                                              |
| Kontaktmateriale                         | Sølv belagt (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kortslutningsbeskyttelse                 | 10 A holder til sikring type gG i henhold til IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Traditionel Udendørs Termisk Strøm [Ith] | 10 A i henhold til IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Isolationsspænding [Ui]                  | 600 V (forureningsgrad 3) i henhold til IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Impulsmodstandsspænding [Uimp]           | 6 kV i henhold til IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nominelt Strømforbrug [Ie]               | 3 A ved 240 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1<br>6 A ved 120 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1<br>0,1 A ved 600 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1<br>0,27 A ved 250 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1<br>0,55 A ved 125 V, DC-13, Q600 i henhold til IEC 60947-5-1<br>1,2 A ved 600 V, AC-15, A600 i henhold til IEC 60947-5-1 |

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrisk Holdbarhed                | 1000000 kredsløb, AC-15, 2 A ved 230 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 kredsløb, AC-15, 3 A ved 120 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 kredsløb, AC-15, 4 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 kredsløb, DC-13, 0,2 A ved 110 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C<br>1000000 kredsløb, DC-13, 0,5 A ved 24 V, betjeningssats <3600 cyc/h, belastningsfaktor: 0,5 i henhold til IEC 60947-5-1 appendix C |
| Montering Af Blok                   | Montering forfra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kode For Elektrisk S sammensætning  | C1 (antal <= 9)<br>C2 (antal <= 7)<br>C3 (antal <= 6)<br>C4 (antal <= 4)<br>C5 (antal <= 5)<br>C6 (antal <= 3)<br>C7 (antal <= 4)<br>C8 (antal <= 2)<br>C9 (antal <= 3)<br>C12 (antal <= 6)<br>M1 (antal <= 6)<br>M2 (antal <= 4)<br>M3 (antal <= 4)<br>M5 (antal <= 2)<br>M6 (antal <= 2)<br>M7 (antal <= 6)<br>M8 (antal <= 4)<br>M9 (antal <= 2)<br>SF1 (antal <= 3)<br>SF2 (antal <= 2)<br>MF1 (antal <= 2)<br>MF2 (antal <= 2)<br>C10 (antal <= 2)<br>M4 (antal <= 2)<br>C13 (antal <= 1)                                                                                                                                                                                          |
| Konstruktion                        | Som løsdele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Miljø                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beskyttelsesbehandling              | TH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur Ved Opbevaring | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Omgivelsestemperatur Under Drift    | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Standarder                          | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Produktcertificeringer              | CCC<br>UL<br>DNV<br>GL<br>GOST<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>BV<br>CSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vibrationsmodstand                  | 5 gn (f= 2...500 Hz) i henhold til IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Modstandsdygtighed Overfor Stød     | 30 gn (varighed = 18 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27<br>50 gn (varighed = 11 milisekund) til Halv sinusbølge acceleration i henhold til IEC 60068-2-27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Forpakkningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1 PCE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Antal Enheder I Pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Højde           | 1,000 cm  |
| Pakke 1 Længde          | 2,500 cm  |
| Package 1 Length        | 3,000 cm  |
| Pakke 1 Vægt            | 9,000 g   |
| Enhedstype Af Pakke 2   | BB1       |
| Antal Enheder I Pakke 2 | 5         |
| Pakke 2 Højde           | 4,500 cm  |
| Pakke 2 Bredde          | 5,500 cm  |
| Pakke 2 Længde          | 5,500 cm  |
| Pakke 2 Vægt            | 52,000 g  |
| Enhedstype Af Pakke 3   | S03       |
| Antal Enheder I Pakke 3 | 800       |
| Pakke 3 Højde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde          | 30,000 cm |
| Pakke 3 Længde          | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vægt            | 8,783 kg  |

## Logistik informationer

|                 |    |
|-----------------|----|
| Oprindelsesland | FR |
|-----------------|----|

## Garanti

|         |           |
|---------|-----------|
| Garanti | 18 months |
|---------|-----------|

## samhandelsbetingelser DK

|           |          |
|-----------|----------|
| Lagerkode | På lager |
|-----------|----------|

# Bæredygtighed

**Green Premium™**-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO<sub>2</sub>-indhold.

**Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed** er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed   RoHS/REACH

## Trivsel

- ☒ Reach Uden Svhc
- ☒ Uden Giftige Tungmetaller
- ☒ Kviksølvfri
- ☒ Oplysninger Om Rohs-Undtagelse   [Ja](#)

## Certificeringer og standarder


|                          |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regulering         | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs-Direktiv         | Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                               |
| Kina Rohs-Regulering     | <a href="#">Kina RoHS-erklæring</a>                                                                                                                             |
| Miljømæssige Oplysninger | <a href="#">Miljøprofil for produkt</a>                                                                                                                         |
| Weee                     | Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald. |
| Cirkularitetsprofil      | <a href="#">Oplysninger om udtjent udstyr</a>                                                                                                                   |

Dimensions Drawings

Dimensions

---

with ZB5AZ009 Fixing Collar



with ZB4BZ009 Fixing Collar

