



Prisma Plus G & P System -
Frontplade 6 moduler

03806

! Udgået den: 30. sep. 2022

! End-of-service den: 29. mar. 2023

! Udgået

EAN-nr: 3303430038061

Egenskaber

Sortiment	Prisma
Produktserie	Prisma G Prisma P
Produkttype	Frontplade
Tilbehør/Reservedele Kategori	Tilbehør for installation
Serien Passer Med	Prisma (Prisma G) kapsling Prisma (Prisma P) cubicle
Frontpladetype	Plan
Installeret Udstyr	Power meters: kilowatt-hour meters - lodrette installation connection "Altistart": ATS01N
Beskrivelse Af Poler	3 2P: Montageplade support: kilowatt-hour meters lodrette installation 2 4P: Montageplade support: kilowatt-hour meters lodrette installation

Produktinformationer

Tavle-/Søjlebeskrivelse	Floor-standing enclosure - bredde 600 mm Wall-mounted enclosure - bredde 600 mm Søjle - bredde 650 mm dybde 400 mm Pack kapsling - bredde 555 mm
Antal Lodrette Moduler (50 Mm)	6
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktcertificeringer	ASEFA
Materiale	Stål
Overfladebehandling	Smooth Matt
Beskyttelsesbehandling	Electrophoresis treatment and hot-polymerised polyester epoxy powder
Farve	Hvid (RAL 9001)
Højde	300 mm
Bredde	500 mm
Vægt	1,22 kg
Antal Pr. Sæt	Sæt med 1

Ansvarsfraskrivelse: Denne dokumentation er ikke tænkt som en erstatning for og kan ikke anvendes til at afgøre egnetheden eller pålideligheden for disse produkter til bestemte anvendelsesformål.

Functional Unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure power meters kilowatt-hour meters lodrette 2P 3 6 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure power meters kilowatt-hour meters lodrette 2P 3 6 600 mm Prisma G floor-standing enclosure connection 2 6 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure connection 2 6 650 mm 400 mm Prisma P søjle connection 2 6 600 mm Prisma G floor-standing enclosure power meters kilowatt-hour meters lodrette 4P 2 6 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure power meters kilowatt-hour meters lodrette 4P 2 6 650 mm 400 mm Prisma P søjle power meters kilowatt-hour meters lodrette 2P 3 6 650 mm 400 mm Prisma P søjle power meters kilowatt-hour meters lodrette 4P 2 6 600 mm Prisma G floor-standing enclosure "Altistart" ATS01N 9 6 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure "Altistart" ATS01N 9 6 600 mm Prisma G floor-standing enclosure "Altistart" ATS01N 2 6 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure "Altistart" ATS01N 2 6 650 mm 400 mm Prisma P søjle "Altistart" ATS01N 9 6 650 mm 400 mm Prisma P søjle "Altistart" ATS01N 2 6
-----------------	---

Forpakkningsinformation

Enhedstype Af Pakke 1	PCE
Antal Enheder I Pakke 1	1
Pakke 1 Højde	3,000 cm
Pakke 1 Længde	31,000 cm
Package 1 Length	52,000 cm
Pakke 1 Vægt	1,250 kg
Enhedstype Af Pakke 2	CAR
Antal Enheder I Pakke 2	10
Pakke 2 Højde	16,500 cm
Pakke 2 Bredde	32,400 cm
Pakke 2 Længde	52,500 cm
Pakke 2 Vægt	12,600 kg
Enhedstype Af Pakke 3	P12
Antal Enheder I Pakke 3	180
Pakke 3 Højde	48,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Længde	120,000 cm
Pakke 3 Vægt	226,440 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	FR
-----------------	----

samhandelsbetingelser DK

Lagerkode	På lager
-----------	----------

Bæredygtighed

Green Premium™-mærket er Schneider Electrics forpligtelse til at levere produkter med klassens bedste miljøpræstation. Green Premium lover overholdelse af den nyeste lovgivning, gennemsigtighed med hensyn til miljøpåvirkninger samt cirkulære produkter og produkter med lavt CO₂-indhold.

Guide til vurdering af et produkts bæredygtighed er en hvidbog, der beskriver de globale miljømærkestandarder, og hvordan miljødeklarationer skal fortolkes.

[Få mere at vide om Green Premium >](#)

[Vejledning til vurdering af en handelsvares bæredygtighed >](#)



Gennemsigtighed RoHS/REACH

Trivsel

- ✓

Reach Uden Svhc
- ✓

Uden Giftige Tungmetaller
- ✓

Kviksølvfri
- ✓

Oplysninger Om Rohs-Undtagelse [Ja](#)
- ✓

Produkt Med Halogenfrie Plastdele

Certificeringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktiv overensstemmelse (produkt ikke omfattet af EU RoHS) EU RoHS-erklæring
Kina Rohs-Regulering	Kina RoHS-erklæring Proaktiv Kina RoHS-erklæring (ikke omfattet af Kina RoHS)
Miljømæssige Oplysninger	Miljøprofil for produkt